

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach

IEC 60169-8

Components

- centre contact
- outer contact
- bayonet coupling nut
- other metal parts
- insulator

Bauteile

- Innenkontakt
- Außenkontakt
- Bajonettülle
- sonstige Metallteile
- Isolierung

Materials / Material

- phosphorus bronze / Phosphor-Bronze
- brass / Messing
- zinc die cast / Zinkdruckguss
- brass / Messing
- POM

Finish / Oberfläche

- gold plated / vergoldet
- nickel plated / vernickelt
- nickel plated / vernickelt
- nickel plated / vernickelt



Electrical characteristics

impedance

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand

50 Ω

				2003	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	18.08.	MA	
				gepr./appr.	18.08.03	BJ	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
Maßstab/scale				Benennung/title			
2:1				BNC-T Adaptor (f-m-f) BNC-T-Stück (f-m-f)			
untol. Maße/ dim. without tolerances according to				Unteri./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		
				K	J01004F0616		
Ersatz für/ replaces							
				 Telegärtner			
				 Maße/dimensions: mm			
				Original: DIN A4			