



**Mechanical characteristics**

interface dimensions acc. to assembly code

**Mechanische Eigenschaften**

Steckgesicht nach Montageanleitung

IEC 60169-15/16  
Z053

**Components**

- centre contact
- outer contact N-side
- outer contact SMA-side
- insulator
- inner gasket
- outer gasket

**Bauteile**

- Innenkontakt
- Außenkontakt N
- Außenkontakt SMA
- Isolierung
- Innendichtung
- Außendichtung (a)

**Materials / Material**

- CuBe2
- CuZn39Pb3
- CuZn39Pb3
- PTFE
- Silikon
- Perbunan

**Finish / Oberfläche**

- Ni2Au1.27
- CuSnZn3
- Ni2Au0.8

**Electrical characteristics**

- impedance
- return loss

**Elektrische Eigenschaften**

- Wellenwiderstand
- Rückflussdämpfung

(h) 50 Ω  
VSWR typ.: 1.045 - 1 GHz; 1.088 - 2 GHz;  
1.171 - 4 GHz; 1.251 - 6 GHz;

- (f) Artikel gelöscht
- (g) Artikel reaktiviert

h	17311	19.12.05	BJ	1989	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
	g	16478	23.03.05	MA	gez./drawn	11.05.	JB
f	14919	23.10.04	MA	gepr./appr.	13.06.89	HM	Oberfläche/ finish
e	10953	02.11.99	HM	Norm./stand.			
d	8064	10.07.97	HM	Maßstab/scale	Benennung/title		
c	7445	15.01.97	BI	2:1	Adapter N-SMA (f-f)		Telegärtner
b	2212	30.10.89	JB				
a	2194	18.10.89	JB	K	J01027A0008		Maße/dimensions: mm
And./rev. Index	Anderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces			Original: DIN A4