



Innenleiter / inner conductor	CuZn39Pb3	Cu2Ag5
Außenleiter / outer conductor	CuZn39Pb3	Cu2Ni5
Crimprohr / crimp ferrule	SF Cu w	Ni5
Isolierung / insulator	POM	
Griffhülse / grip sleeve	POM sw	
Gummitülle / rubber bushing	PVC sw	
Kabelgruppe / cable group	G29 (0.45L/1.4)	(b)

Technische und Klimatische Eigenschaften / climatic characteristics

Prüfklasse nach DIN IEC 68-1 / climatic category according to IEC 68-1 20/70/04

Elektrische Eigenschaften / electrical characteristics

Isolationswiderstand bei 10V Prüfspannung / insulation resistance at 10V voltage proof > 10¹³ Ohm

c	17687	28.04.06	PU	92	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	07.01.	JB	
b	7688	25.03.97	ZM	gepr./appr.	07.01.92	RA	Oberfläche/ finish
a	6309	10.01.96	BE	Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	4/13-Kabelstecker 4/13-Straight Jack		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unteri./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
				K	J01080A0007		 Telegärtner  Maße/dimensions: mm
				Ersatz für/ replaces			