



Jahre Garantie*

ANSMANN ACS48

Ladegerät für 4-8 zellige NiMH/NiCd Akkupacks (4,8V-9,6V) inkl. Adapterkabel mit Tamiya Buchse, Polaritätswechsler und 8 verschiedene Ausgangsstecker

Features

- Ladegerät für 4-8 zellige NiMH/NiCd Akkupacks (4.8V-9.6V)
- Inklusive Adapterkabel mit Tamiya Buchse für Racing Packs
- Inklusive Polaritätswechsler und 8 verschiedene Ausgangsstecker
- LED-Ladeanzeige
- Kurzschluss- und Verpolschutz
- Weltweite Einsatzmöglichkeit durch Weitbereichs-Netzteil (100-240V AC / 50-60Hz)
- 3 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie

**Zellenzahl**



Artikelnummer: 1001-0024
Lieferumfang: ACS 48, 8-teiliges
 Sekundärsteckerset, Adapterkabel
 mit Tamiya Buchse,
 Bedienungsanleitung
Zolltarifnummer: 85044055900
Verpackungseinheit: 10 (290 × 217 × 119 mm)



Spezifikationen

Eingangsspannung	100 - 240V AC
Ladbare Zellchemie	Nickel-Metallhydrid / Nickel-Cadmium
Ladbare Zellen	Akkupack
Sekundär-Steckerset	Ja
Umpolkupplung	Ja
Farbe	schwarz
Verpackung	Karton
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Lagertemperatur	-25 - 70 °C