

IRIScan™ Mouse 2

All-in-One-Mausscanner

Ein Scanner in Ihrer Hand!

So einfach wie mit dem All-in-One-Mausscanner IRIScan™ Mouse 2 war Scannen noch nie: als Maus mit einem Klick allzeit bereit!

Klicken Sie einfach auf die Scantaste, gleiten Sie über beliebige Papierdokumente und beobachten Sie, wie Text und Bilder umgehend auf Ihrem Computer-Bildschirm angezeigt werden.

Niemals mehr Texte eintippen!

Dank der OCR-Technologie von I.R.I.S. wird jeglicher Text in Ihrem gescannten Bild erkannt; ziehen Sie den Text einfach in Microsoft® Office (Word, Excel® usw.), bearbeiten Sie ihn und laden Sie ihn mit einem Klick in die Cloud hoch.

Personalisieren Sie Ihre Maus!

Der IRIScan™ Mouse 2 hat zwei austauschbare Cover (schwarz & blau)... und wenn Sie Ihrer Maus einen noch persönlicheren Stil verleihen möchten, sind online noch weitere 8 Farben erhältlich!

Die wichtigsten Funktionen

- All-in-One-Mausscanner mit vollem Funktionsumfang!
- Scannen Sie jegliche Dokumente, Zeitungen, Verträge, Bilder und vieles mehr, bis A3.
- Ziehen Sie Texte und Bilder in Ihre bevorzugten Anwendungen.
- Bearbeiten Sie gescannte Texte direkt in Word, Outlook®, Excel® usw.
- Laden Sie Ihre Scans in die Cloud hoch (Evernote®), Facebook, Twitter, Flickr.
- Senden Sie Ihre Scans mit einem Klick an Kollegen, Familienangehörige und Freunde!
- 300 dpi Scanauflösung für optimale Scanqualität.
- Drücken Sie Ihre gescannten Dokumente direkt aus der mitgelieferten Anwendung.
- Weltweite OCR-Lösung: Scannen und erkennen Sie Papierdokumente in über 130 Sprachen (inkl. asiatische Sprachen, Russisch und Arabisch!).

Wichtige Daten im Überblick

Produktname	IRIScan™ Mouse 2
Artikelnummer	458124
EAN-Code	7650104581245
Zolltarifnummer	847190
Empfohlener Verkaufspreis in Euro inkl. MwSt.	
Verpackungsgröße (H x L x T)	17 x 20 x 4,8 cm
Kartongewicht	360 g
Scannergröße (H x L x T)	2,8 x 12 x 5,7 cm
Scannergewicht	110 g
Sprachen auf der Verpackung	Arabisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch
Packungsinhalt	Scanner IRIScan™ Mouse • Softwarepaket auf CD-ROM • IRISCompressor™-Karte (30-Tage Testversion) • austauschbare Mauscover (schwarz & blau)





Technische Daten

Technologie	Slam Scan
Maussensor	Lasersensor (1200 dpi)
Scan-Auflösung	bis zu 300 dpi
USB	2.0
Leistungsaufnahme	0,625 W
Anwendungsbereich	bis zu A3
Anwendungen	Microsoft® Office, Adobe® Photoshop®
Speicherformate (Anwendungen)	PDF / JPG / TIFF / BMP / PNG / XLS / DOC
Tasten	3 Tasten (Rechtsklick, Linksklick, Mausrad-Klick) / 1 Mausrad / 1 Scantaste

Mindestsystemanforderungen

- Intel Core Duo 1,2 GHz oder AMD Athlon 64 X2 1,7 GHz oder besser
- 2 GB RAM, davon mindestens 512 MB verfügbar
- Mindestens 128 MB NVIDIA® GeForce® 8400 GS oder 128 MB ATI Radeon X1300 oder 384 MB (gemeinsam genutzt) Intel GMA X3000 oder besser
- 1 GB freier Festplattenspeicher
- Freier USB 2.0-Anschluss
- CD-ROM-Laufwerk



Document to Knowledge™

© Copyright 2014 IRIS. s.a.
 All rights reserved for all countries. IRIS, IRIS, product names, IRIS, logos and IRIS, product logos are IRIS trademarks. All other products and names mentioned are trademarks or registered trademarks from their respective owners.

