

ARCA 608030



Bestellzeichen: ARCA 608030
Artikelnummer: 8120029
Beschreibung: Wandschaltschrank, PC
Anmerkungen: Tür grau, 2-Punkt Schließung, Scharniere kurze Seite

EAN Code: 6418074085160
E-Nummer:
 Finland: 3424064
 Dänemark: 8212095368
 Schweden: 2500121
 Norwegen:

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Vorreiber mit Schlüssel. S Version mit 3-Punktverschluss und Schwenkhebel. F Version mit Flanschöffnung. Türführung beigelegt.

Beispiel

| Abmessungen: | Länge | Breite | Höhe | Auswertung: |
|----------------------------|-----------------------------------|--------|------|---|
| mm: | 600 | 800 | 300 | Schutzart (EN 60529): IP 66 |
| inch: | 23.6 | 31.5 | 11.8 | Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 10 +35°C /IK 08 -25°C |
| Materials: | | | | Elektrische Isolierung: Totally insulated |
| Material: | Polycarbonat | | | Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Yes |
| Unterteilfarbe: | RAL 7035 | | | UV Resistenz: UL 508 |
| Deckelfarbe: | RAL 7035 | | | Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960 |
| Dichtungsmaterial: | PUR | | | Zertifikate: |
| Temperatur Bereich: | | | | SGS Fimko |
| Kurzzeit: | -40 ... 120 °C | | | |
| Dauergebrauch: | -40 ... 80 °C | | | |
| Kurzzeit: | -40 ... 250 °F | | | |
| Dauergebrauch: | -40 ... 175 °F | | | |
| Zubehör: | | | | |
| MPP ARCA 8060 | Montageplatte, gelocht, Telequick | | | |
| MPS ARCA 8060 | Montageplatte | | | |
| MPX ARCA 8060 | Montageplatte | | | |
| IDS ARCA 6080 | Innentür (Set) | | | |
| PMK ARCA 80 | Mastbefestigung, (Set) | | | |

