

ARCA 507030



Bestellzeichen: ARCA 507030
Artikelnummer: 8120031
Beschreibung: Wandschaltschrank, PC
Anmerkungen: Tür grau, 2-Punkt Schließung, Scharniere kurze Seite

EAN Code: 6418074086006
E-Nummer:
 Finland: 3424062
 Dänemark: 8212095384
 Schweden: 2500119
 Norwegen:

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Vorreiber mit Schlüssel. S Version mit 3-Punktverschluss und Schwenkhebel. F Version mit Flanschöffnung. Türführung beigelegt.

Beispiel

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		500	700	300	Schutzart (EN 60529): IP 66
inch:		19.7	27.6	11.8	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 10 +35°C /IK 08 -25°C
Materials:					Elektrische Isolierung: Totally insulated
Material:		Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Yes
Unterteilfarbe:		RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:		RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Dichtungsmaterial:		PUR			Zertifikate:
Temperatur Bereich:					SGS Fimko
Kurzzeit:		-40 ... 120 °C			
Dauergebrauch:		-40 ... 80 °C			
Kurzzeit:		-40 ... 250 °F			
Dauergebrauch:		-40 ... 175 °F			
Zubehör:					
MPS ARCA 7050		Montageplatte			
MPP ARCA 7050		Montageplatte, gelocht, Telequick			
MPX ARCA 7050		Montageplatte			
DRS ARCA 507030		Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)			
IDS ARCA 5070		Innentür (Set)			
PMK ARCA 70		Mastbefestigung, (Set)			

