

ARCA 406021



Bestellzeichen: ARCA 406021
Artikelnummer: 8120026
Beschreibung: Wandschaltschrank, PC
Anmerkungen: Tür grau, 2-Punkt Schließung, Scharniere kurze Seite

EAN Code: 6418074079374
E-Nummer:
 Finland: 3423124
 Dänemark: 8212091249
 Schweden: 2500117
 Norwegen:

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, ~~Montageplatte (Stahl, verz.)~~, Montageschrauben. 3mm Vorreiber mit Schlüssel. S Version mit 3-Punktverschluss und Schwenkebel. F Version mit Flanschöffnung. Türführung beigefügt.

Beispiel

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		400	600	210	Schutzart (EN 60529): IP 66
inch:		15.7	23.6	8.3	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 10 +35°C /IK 08 -25°C
Materials:					Elektrische Isolierung: Totally insulated
Material:		Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Yes
Unterteilfarbe:		RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:		RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Dichtungsmaterial:		PUR			
Temperatur Bereich:					Zertifikate:
Kurzzeit:		-40 ... 120 °C			SGS Fimko
Dauergebrauch:		-40 ... 80 °C			
Kurzzeit:		-40 ... 250 °F			
Dauergebrauch:		-40 ... 175 °F			
Zubehör:					
MPS ARCA 6040		Montageplatte			
MPP ARCA 6040		Montageplatte, gelocht, Telequick			
MPX ARCA 6040		Montageplatte			
DRS ARCA 406021		Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)			
IDS ARCA 4060		Innentür (Set)			
PMK ARCA 60		Mastbefestigung, (Set)			

