

## ARCA 302015W

**Bestellzeichen:** ARCA 302015W  
**Artikelnummer:** 8120122  
**Beschreibung:** Wandschaltschrank, PC  
**Anmerkungen:** Sichttür, 1-Punkt Schließung

**EAN Code:** 6418074079916  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3423190  
 Elektrische Nummer 8212091786  
 Dänemark:  
 Elektrische Nummer 2500138  
 Schweden:

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber mit Schlüssel. S Version mit 2-Punktverschluss und Schwenkhebel. F Version mit Flanschöffnung. Türführung integriert.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Zubehör:	
mm:	300	200	150	MPP ARCA 3020	Montageplatte, gelocht, Telequick (250x150x2 mm - 26x11 mm)
inch:	11.8	7.9	5.9	MPMP ARCA 3020	Montageplatte, multigelocht (250x150x2 mm - □3.6 mm)
<b>Materials:</b>				MPX ARCA 3020	Montageplatte (250x150 mm)
<b>Material:</b>	Polycarbonat			DRS ARCA 302015	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
<b>Unterteilfarbe:</b>	RAL 7035			DRS ARCA 302021	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
<b>Deckelfarbe:</b>	RAL 7035			IDS ARCA 3020	Innentür (Set)
<b>Dichtungsmaterial:</b>	Polyurethan			PMK ARCA 20	Mastbefestigung, (Set)
<b>Temperatur Bereich:</b>				RCS ARCA 3020	Regenschutzkante für 3020
<b>Temperatur °C (Kurzzeit):</b>	-40 ... 120 °C			<b>Auswertung:</b>	
<b>Temperatur °C (Dauergebrauch)</b>	-40 ... 80 °C			Schutzart (EN 60529): IP65	
:				Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08	
<b>Temperatur °F (Kurzzeit):</b>	-40 ... 250 °F			Elektrische Isolierung: Voll isoliert	
<b>Temperatur °F (Dauergebrauch):</b>	-40 ... 175 °F			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
<b>Zubehör:</b>				UV Resistenz: UL 508	
MPS ARCA 3020	Montageplatte (250x150x2 mm)			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960	
<b>Zertifikate:</b>				SGS Fimko	
				Gost R	

