

ARCA 403015W



Beispiel

Bestellzeichen: ARCA 403015W
Artikelnummer: 8120126
Beschreibung: Wandschaltschrank, PC
Anmerkungen: Sichttür, 2-Punkt Schließung

EAN Code: 6418074079954
E-Nummer:
 Finland: 3423199
 Elektrische Nummer 8212091825
 Dänemark:
 Elektrische Nummer 2500140
 Schweden:

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber mit Schlüssel. S Version mit 2-Punktverschluss und Schwenkhebel. F Version mit Flanschöffnung. Türführung integriert.

Abmessungen:				Zubehör:	
Länge	Breite	Höhe			
mm:	400	300	150	MPP ARCA 4030	Montageplatte, gelocht, Telequick (350x250x2 mm - 26x11 mm)
inch:	15.7	11.8	5.9	MPMP ARCA 4030	Montageplatte, multigelocht (350x250x2 mm - □3.6 mm)
Materials:				MPX ARCA 4030	Montageplatte (350x250 mm)
Material:	Polycarbonat			DRS ARCA 403015	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
Unterteilfarbe:	RAL 7035			IDS ARCA 4030	Innentür (Set)
Deckelfarbe:	RAL 7035			PMK ARCA 30	Mastbefestigung, (Set)
Dichtungsmaterial:	Polyurethan			RCS ARCA 4030	Regenschutzkante für 4030
Temperatur Bereich:				Auswertung:	
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C			Schutzart (EN 60529): IP65	
Temperatur °C (Dauergebrauch):	-40 ... 80 °C			Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08	
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F			Elektrische Isolierung: Voll isoliert	
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Zubehör:				Zertifikate:	
MPS ARCA 4030	Montageplatte (350x250x2 mm)			SGS Fimko	
				Gost R	

