

## ARCA 203015W

**Bestellzeichen:** ARCA 203015W  
**Artikelnummer:** 8120140  
**Beschreibung:** Wandschaltschrank, PC  
**Anmerkungen:** Sichttür, 1-Punkt Schließung

**EAN Code:** 6418074080110  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3423216  
 Elektrische Nummer 8212091964  
 Dänemark:  
 Elektrische Nummer 2500137  
 Schweden:

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber mit Schlüssel. S Version mit 2-Punktverschluss und Schwenkhebel. F Version mit Flanschöffnung. Türführung integriert.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Zubehör:	
mm:	200	300	150	MPP ARCA 3020	Montageplatte, gelocht, Telequick (250x150x2 mm - 26x11 mm)
inch:	7.9	11.8	5.9	MPMP ARCA 3020	Montageplatte, multigelocht (250x150x2 mm - □3.6 mm)
<b>Materials:</b>				MPX ARCA 3020	Montageplatte (250x150 mm)
<b>Material:</b>	Polycarbonat			DRS ARCA 203015	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
<b>Unterteilfarbe:</b>	RAL 7035			IDS ARCA 2030	Innentür (Set)
<b>Deckelfarbe:</b>	RAL 7035			PMK ARCA 30	Mastbefestigung, (Set)
<b>Dichtungsmaterial:</b>	Polyurethan			RCS ARCA 2030	Regenschutzkante für 2030
<b>Temperatur Bereich:</b>				<b>Auswertung:</b>	
<b>Temperatur °C (Kurzzeit):</b>	-40 ... 120 °C			Schutzart (EN 60529): IP65	
<b>Temperatur °C (Dauergebrauch):</b>	-40 ... 80 °C			Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08	
<b>Temperatur °F (Kurzzeit):</b>	-40 ... 250 °F			Elektrische Isolierung: Voll isoliert	
<b>Temperatur °F (Dauergebrauch):</b>	-40 ... 175 °F			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
<b>Zubehör:</b>				UV Resistenz: UL 508	
MPS ARCA 3020	Montageplatte (250x150x2 mm)			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960	
				<b>Zertifikate:</b>	
				SGS Fimko	
				Gost R	

