

ARCA 304015W

Bestellzeichen: ARCA 304015W
Artikelnummer: 8120142
Beschreibung: Wandschaltschrank, PC
Anmerkungen: Sichttür, 2-Punkt Schließung

EAN Code: 6418074080134
E-Nummer:
 Finland: 3423219
 Elektrische Nummer 8212091980
 Dänemark:
 Elektrische Nummer 2500139
 Schweden:

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber mit Schlüssel. S Version mit 2-Punktverschluss und Schwenkhebel. F Version mit Flanschöffnung. Türführung integriert.

Abmessungen:				Zubehör:	
Länge	Breite	Höhe			
mm:	300	400	150	MPP ARCA 4030	Montageplatte, gelocht, Telequick (350x250x2 mm - 26x11 mm)
inch:	11.8	15.7	5.9	MPMP ARCA 4030	Montageplatte, multigelocht (350x250x2 mm - □3.6 mm)
Materials:				MPX ARCA 4030	Montageplatte (350x250 mm)
Material:	Polycarbonat			DRS ARCA 304015	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
Unterteilfarbe:	RAL 7035			IDS ARCA 3040	Innentür (Set)
Deckelfarbe:	RAL 7035			PMK ARCA 40	Mastbefestigung, (Set)
Dichtungsmaterial:	Polyurethan			RCS ARCA 3040	Regenschutzkante für 3040
Temperatur Bereich:				Auswertung:	
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C			Schutzart (EN 60529): IP66	
Temperatur °C (Dauergebrauch):	-40 ... 80 °C			Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08	
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F			Elektrische Isolierung: Voll isoliert	
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Zubehör:				UV Resistenz: UL 508	
MPS ARCA 4030	Montageplatte (350x250x2 mm)			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Zertifikate:	
				SGS Fimko	
				Gost R	

