

ARCA 507030W

Bestellzeichen:	ARCA 507030W	EAN Code:	6418074086068
Artikelnummer:	8120151	E-Nummer:	
Beschreibung:	Wandschaltschrank, PC	Finland:	3424070
Anmerkungen:	Sichttür, 2-Punkt Schließung	Elektrische Nummer Dänemark:	8212095465
		Elektrische Nummer Schweden:	2500153

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber mit Schlüssel. S Version mit 2-Punktverschluss und Schwenkhebel. F Version mit Flanschöffnung. Türführung integriert.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Zubehör:	
mm:	500	700	300	MPP ARCA 7050	Montageplatte, gelocht, Telequick (640x440x2 mm - 26x11 mm)
inch:	19.7	27.6	11.8	MPMP ARCA 7050	Montageplatte, multigelocht (640x440x2 mm - □3.6 mm)
Materials:				MPX ARCA 7050	Montageplatte (640x440 mm)
Material:	Polycarbonat			DRS ARCA 507030	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
Unterteilfarbe:	RAL 7035			IDS ARCA 5070	Innentür (Set)
Deckelfarbe:	RAL 7035			PMK ARCA 70	Mastbefestigung, (Set)
Dichtungsmaterial:	Polyurethan			RCS ARCA 5070	Regenschutzkante für 5070
Temperatur Bereich:				Auswertung:	
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C			Schutzart (EN 60529): IP65	
Temperatur °C (Dauergebrauch):	-40 ... 80 °C			Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08	
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F			Elektrische Isolierung: Voll isoliert	
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Zubehör:				UV Resistenz: UL 508	
MPS ARCA 7050	Montageplatte (640x440x2 mm)			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Zertifikate:	
				SGS Fimko	
				Gost R	

