

ARCA 403021S



Bestellzeichen: ARCA 403021S
Artikelnummer: 8120087
Beschreibung: Wandschaltschrank, PC
Anmerkungen: Schwenkhebel

EAN Code: 6418074079701
E-Nummer:
 Finland: 3423166
 Elektrische Nummer 8212091579
 Dänemark:

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber mit Schlüssel. S Version mit 2-Punktverschluss und Schwenkhebel. F Version mit Flanschöffnung. Türführung integriert.

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	400	300	210	Schutzart (EN 60529): IP66
inch:	15.7	11.8	8.3	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:	Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Unterteilfarbe:	RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:	RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Dichtungsmaterial:	Polyurethan			Zertifikate:
Temperatur Bereich:				SGS Fimko
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C			Gost R
Temperatur °C (Dauergebrauch):	-40 ... 80 °C			
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F			
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F			

