

ARCA 504021S



Bestellzeichen: ARCA 504021S
Artikelnummer: 8120091
Beschreibung: Wandschaltschrank, PC
Anmerkungen: Schwenkhebel

EAN Code: 6418074079749
E-Nummer:
Finland: 3423170
Elektrische Nummer 8212091618
Dänemark:

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber mit Schlüssel. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. F Version mit Flanschöffnung. Türführung integriert.

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe
mm:	500	400	210
inch:	19.7	15.7	8.3

Materials:

Material: Polycarbonat
Unterteilfarbe: RAL 7035
Deckelfarbe: RAL 7035
Dichtungsmaterial: Polyurethan

Temperatur Bereich:

Temperatur °C (Kurzzeit): -40 ... 120 °C
Temperatur °C (Dauergebrauch): -40 ... 80 °C
:
Temperatur °F (Kurzzeit): -40 ... 250 °F
Temperatur °F (Dauergebrauch): -40 ... 175 °F

Zubehör:

MPS ARCA 5040 Montageplatte (450x350x2 mm)

Zubehör:

MPP ARCA 5040 Montageplatte, gelocht, Telequick (450x350x2 mm - 26x11 mm)
MPMP ARCA 5040 Montageplatte, multigelocht (450x350x2 mm - □3.6 mm)
MPX ARCA 5040 Montageplatte (450x350 mm)
DRS ARCA 504015 Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
DRS ARCA 504021 Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
IDS ARCA 5040 Innentür (Set)
PMK ARCA 40 Mastbefestigung, (Set)
RCS ARCA 5040 Regenschutzkante für 5040

Auswertung:

Schutzart (EN 60529): IP66
Schlagfestigkeit (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C
Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
UV Resistenz: UL 508
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960

Zertifikate:

SGS Fimko
Gost R

