

ARCA 705030S



Bestellzeichen: ARCA 705030S
Artikelnummer: 8120097
Beschreibung: Wandschaltschrank, PC
Anmerkungen: Schwenkhebel

EAN Code: 6418074079800
E-Nummer:
Finland: 3423176
Elektrische Nummer 8212091676
Dänemark:

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber mit Schlüssel. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. F Version mit Flanschöffnung. Türführung integriert.

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe
mm:	700	500	300
inch:	27.6	19.7	11.8

Materials:

Material: Polycarbonat
Unterteilfarbe: RAL 7035
Deckelfarbe: RAL 7035
Dichtungsmaterial: Polyurethan

Temperatur Bereich:

Temperatur °C (Kurzzeit): -40 ... 120 °C
Temperatur °C (Dauergebrauch): -40 ... 80 °C
:
Temperatur °F (Kurzzeit): -40 ... 250 °F
Temperatur °F (Dauergebrauch): -40 ... 175 °F

Zubehör:

MPS ARCA 7050 Montageplatte (640x440x2 mm)

Zubehör:

MPP ARCA 7050 Montageplatte, gelocht, Telequick (640x440x2 mm - 26x11 mm)
MPMP ARCA 7050 Montageplatte, multigelocht (640x440x2 mm - □3.6 mm)
MPX ARCA 7050 Montageplatte (640x440 mm)
DRS ARCA 705025 Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
DRS ARCA 705030 Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
IDS ARCA 7050 Innentür (Set)
PMK ARCA 50 Mastbefestigung, (Set)
RCS ARCA 7050 Regenschutzkante für 7050

Auswertung:

Schutzart (EN 60529): IP66
Schlagfestigkeit (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C
Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
UV Resistenz: UL 508
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960

Zertifikate:

SGS Fimko
Gost R

