

ARCA 405021S



Beispiel

Bestellzeichen: ARCA 405021S
Artikelnummer: 8120105
Beschreibung: Wandschaltschrank, PC
Anmerkungen: Schwenkhebel

EAN Code: 6418074079886
E-Nummer:
Finland: 3423184
Elektrische Nummer 8212091757
Dänemark:

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber mit Schlüssel. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. F Version mit Flanschöffnung. Türführung integriert.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe
mm:	400	500	210
inch:	15.7	19.7	8.3

Materials:	
Material:	Polycarbonat
Unterteilfarbe:	RAL 7035
Deckelfarbe:	RAL 7035
Dichtungsmaterial:	Polyurethan

Temperatur Bereich:	
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C
Temperatur °C (Dauergebrauch):	-40 ... 80 °C
:	
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F

Zubehör:	
MPP ARCA 5040	Montageplatte, gelocht, Telequick (450x350x2 mm - 26x11 mm)
MPMP ARCA 5040	Montageplatte, multigelocht (450x350x2 mm - □3.6 mm)
MPX ARCA 5040	Montageplatte (450x350 mm)
DRS ARCA 405021	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
IDS ARCA 4050	Innentür (Set)
PMK ARCA 50	Mastbefestigung, (Set)
RCS ARCA 4050	Regenschutzkante für 4050

Auswertung:	
Schutzart (EN 60529):	IP66
Schlagfestigkeit (EN 62262):	IK10 +35°C /IK08 -25°C
Elektrische Isolierung:	Voll isoliert
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815):	1
UV Resistenz:	UL 508
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C:	960

Zertifikate:	
SGS Fimko	
Gost R	

