

ARCA 608030S



Beispiel

Bestellzeichen: ARCA 608030S
Artikelnummer: 8120109
Beschreibung: Wandschaltschrank, PC
Anmerkungen: Schwenkhebel

EAN Code: 6418074085221
E-Nummer:
 Finland: 3424068
 Elektrische Nummer: 8212095407
 Dänemark:

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber mit Schlüssel. S Version mit 2-Punktverschluss und Schwenkhebel. F Version mit Flanschöffnung. Türführung integriert.

Abmessungen:				Zubehör:	
Länge	Breite	Höhe			
mm:	600	800	300	MPS ARCA 8060	Montageplatte (740x540x2 mm)
inch:	23.6	31.5	11.8	MPMP ARCA 8060	Montageplatte, multigelocht (740x540x2 mm - □3.6 mm)
Materials:				MPX ARCA 8060	Montageplatte (740x540 mm)
Material:	Polycarbonat			IDS ARCA 6080	Innentür (Set)
Unterteilfarbe:	RAL 7035			PMK ARCA 80	Mastbefestigung, (Set)
Deckelfarbe:	RAL 7035			RCS ARCA 6080	Regenschutzkante für 6080
Dichtungsmaterial:	Polyurethan			Auswertung:	
Temperatur Bereich:				Schutzart (EN 60529): IP66	
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C			Schlagfestigkeit (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C	
Temperatur °C (Dauergebrauch):	-40 ... 80 °C			Elektrische Isolierung: Voll isoliert	
:				Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F			UV Resistenz: UL 508	
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960	
Zubehör:				Zertifikate:	
MPP ARCA 8060	Montageplatte, gelocht, Telequick (740x540x2 mm - 26x11 mm)			SGS Fimko	
				Gost R	

