

ARCA 507030S



Beispiel

Bestellzeichen: ARCA 507030S
Artikelnummer: 8120111
Beschreibung: Wandschaltschrank, PC
Anmerkungen: Schwenkebel

EAN Code: 6418074086044
E-Nummer:
 Finland: 3424066
 Elektrische Nummer 8212095423
 Dänemark:

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber mit Schlüssel. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkebel. F Version mit Flanschöffnung. Türführung integriert.

| Abmessungen: | | | | Zubehör: | |
|---------------------------------------|------------------------------|------|------|---|---|
| Länge | Breite | Höhe | | | |
| mm: | 500 | 700 | 300 | MPP ARCA 7050 | Montageplatte, gelocht, Telequick (640x440x2 mm - 26x11 mm) |
| inch: | 19.7 | 27.6 | 11.8 | MPMP ARCA 7050 | Montageplatte, multigelocht (640x440x2 mm - □3.6 mm) |
| Materials: | | | | MPX ARCA 7050 | Montageplatte (640x440 mm) |
| Material: | Polycarbonat | | | DRS ARCA 507030 | Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set) |
| Unterteilfarbe: | RAL 7035 | | | IDS ARCA 5070 | Innentür (Set) |
| Deckelfarbe: | RAL 7035 | | | PMK ARCA 70 | Mastbefestigung, (Set) |
| Dichtungsmaterial: | Polyurethan | | | RCS ARCA 5070 | Regenschutzkante für 5070 |
| Temperatur Bereich: | | | | Auswertung: | |
| Temperatur °C (Kurzzeit): | -40 ... 120 °C | | | Schutzart (EN 60529): IP66 | |
| Temperatur °C (Dauergebrauch): | -40 ... 80 °C | | | Schlagfestigkeit (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C | |
| Temperatur °F (Kurzzeit): | -40 ... 250 °F | | | Elektrische Isolierung: Voll isoliert | |
| Temperatur °F (Dauergebrauch): | -40 ... 175 °F | | | Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 | |
| Zubehör: | | | | UV Resistenz: UL 508 | |
| MPS ARCA 7050 | Montageplatte (640x440x2 mm) | | | Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960 | |
| | | | | Zertifikate: | |
| | | | | SGS Fimko | |
| | | | | Gost R | |

