

aquapix® W1400 Active



3m
Wasserfest

14MP
Sensor

20MP
Max.
Auflösung

4x
Digitaler
Zoom

2.7"/
6.8cm
TFT LCD

1.8"/
4.5cm
TFT LCD

Support
microSD-Karten
bis 32GB

Video-
Aufnahme
mit Sound



aquapix®

A brand of Easypix®

Sensor	14 MP CMOS Sensor
Bildauflösung	20 MP (5184 x 3888) interpoliert 14 MP (4320 x 3240) 8 MP (3264 x 2448) 5 MP (2592 x 1944) 3 MP (2048 x 1536) VGA (640 x 480)
Movie-Clips	640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA), 30fps
Objektiv	F/2.8 f=8.5mm
Digital-Zoom	4x
Externer Speicher	Unterstützung von MicroSD-Karten bis zu 32GB (nicht im Lieferumfang)
Dual-Display	6,8 cm (2.7") TFT LCD + 4,5 cm (1.8") TFT LCD
Wasserfest	Bis 3m
Formate	JPEG, AVI (M-JPEG)
Schnittstelle	USB 2.0 High Speed
Auto-Ausschalten	Aus/1Minute/3Minuten
Selbstausröser	Aus/10 Sek.
Blitzlicht	Auto/an/aus
ISO	Auto/100/200/400/800
Weißabgleich	Auto/Tageslicht/Wolken/Glühlampe/Neonlicht
Belichtungskorrektur	-2.0 EV ~ +2.0 EV in 0.3 step
Verschlusszeiten	1/4 sec. - 1/4000 sec.
USB	USB 2.0 high Speed
Systemvoraussetzungen	WinXP (SP3), Vista32/64, Win7 & Win8 32/64, Mac OSX 10.6.8 oder höher
Menüsprachen	Englisch/Deutsch/Italienisch/Portugiesisch/Französisch/Spanisch/Japanisch
Batterien	2x AAA Batterien
Maße	9,7 x 6,2 x 2,7 cm

Accessories

- Handschlaufe
- Schutztasche
- Bedienungsanleitung
- USB-Kabel
- CD
- 2x AAA Batterien

