

ednet SATA Anschlusskabel

84140 4054007841407



**SATA Anschlusskabel, L-Typ, m/ Latch
Bu/Bu, 0.3m, gerade, SATA II/III, UL, ro**

Mit Verriegelung für eine gesicherte Steckverbindung

Dieses interne Datenkabel eignet sich beispielsweise zum Anschluss von Serial-ATA Festplatten sowie CD-/DVD-/Blu-ray-Brenner/Laufwerke an die Hauptplatine und ist abwärtskompatibel zu SATA Rev. II/I



- 1 Kompatibel zum Serial ATA Standard
- 1 Datenübertragungsrate bis zu 300MB/s
- 1 7-adriges Kabel, UL21149
- 1 Endstücke genietet
- 1 Sorgt für eine sichere Verbindung zwischen Festplatte und Mainboard
- 1 Anschluss 1: SATA (7pin) connector, L-type
- 1 Anschluss 2: SATA (7pin) connector, L-type
- 1 : SATA Revision 3
- 1 Style: Flachkabel
- 1 UL-zertifiziert: UL21149
- 1 Arretierung: Metallriegel
- 1 Datenrate: 6 Gbit/s
- 1 Haube: vergossen
- 1 Schirmung: ungeschirmt
- 1 AWG: 26
- 1 Adern Material: CU
- 1 Farbe Kabel: rot
- 1 Farbe Anschlüsse: schwarz
- 1 Länge: 0.3 m
- 1 Verpackung: DIGITUS Blister

ednet SATA Anschlusskabel

84140 4054007841407

→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	200	7,20	44,50	27,50	44,50	54456,88
Innen-VPE	20	0,72	26,00	21,00	8,50	4641,00
Einzel-VPE	1	0,04	9,50	7,50	2,30	163,88
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

→ **Verpackungstyp:**

