

ednet SATA Anschlusskabel

84142 4054007841421



**SATA Anschlusskabel, SATA22pin - L-Typ + Strom
Bu/Bu, 0.5m, gerade, SATA II/III, UL, ro**

Keine zusätzliches Stromkabel notwendig

Dieses interne Daten- und Stromkabel eignet sich zum gleichzeitigen Anschluss von Serial-ATA Geräten wie beispielsweise Festplatten, CD-/DVD-/Blu-ray- Brenner/Laufwerke, an die Hauptplatine und an das PC-Netzteil.



- 1 Dieses interne Daten- und Stromkabel eignet sich zum gleichzeitigen Anschluss von Serial-ATA Geräten wie beispielsweise Festplatten, CD-/DVD-/Blu-ray- Brenner/Laufwerke, an die Hauptplatine und an das PC-Netzteil.
- 1 Datenübertragungsrate bis zu 300MB/s
- 1 7-adriges Kabel, UL21149
- 1 4 x Datenleitung, 3 x Masseleitung
- 1 4-adriges Kabel, 4 x Spannungsversorgung, Buchse (12V, GND, 5V, GND)
- 1 22-pin SATA Stecker - 7-pin SATA Stecker und 4-pin Spannungsversorgungsstecker
- 1 Anschluss 1: SATA (22pin) connector
- 1 Anschluss 2: SATA (22pin), L-type + 4pin power
- 1 : SATA Revision 3
- 1 Style: Flachkabel
- 1 UL-zertifiziert: UL21149
- 1 Arretierung: kein
- 1 Datenrate: 6 Gbit/s
- 1 Haube: vergossen
- 1 Schirmung: ungeschirmt
- 1 AWG: 26
- 1 Adern Material: CU
- 1 Farbe Kabel: rot
- 1 Farbe Anschlüsse: schwarz
- 1 Länge: 0.5 m
- 1 Verpackung: DIGITUS Blister



ednet SATA Anschlusskabel

84142 4054007841421

→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	80	6,30	53,50	27,50	34,50	50758,13
Innen-VPE	20	1,58	26,00	25,00	16,20	10530,00
Einzel-VPE	1	0,08	23,50	7,50	2,30	405,38
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

→ **Verpackungstyp:**

