



EUROLITE Polizeilicht DE-1

Klassisches Polizeilicht

- Hochwertige, langlebige Technik
- 230 V/18-W-Lampe bereits installiert
- Kompaktes Gehäuse

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	24 W
Rotationsgeschwindigkeit:	ca. 95 U/Min.
Maße:	200 x 145 x 180 mm
Gewicht:	0,5 kg

- Best.-Nr. 50603020..... gelb
- Best.-Nr. 50603025..... rot
- Best.-Nr. 50603027..... blau
- Best.-Nr. 50603030..... grün



EUROLITE LED Polizeilicht PRO 12V High Power

Helles Polizeilicht

- LED-Leuchte mit 4 x 1-W-LED
- Alu-Gehäuse
- Alu-Befestigungsplatte mit 4 Montagelöchern für Saugnapfe
- 2 Versionen: blau, amber

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	12 V DC
Gesamtanschlusswert:	12 W
LED-Typ:	1-W-High Power
Anzahl der LEDs:	4
Maße:	ca. 165 x 100 x 60 mm
Gewicht:	0,4 kg

- Best.-Nr. 50603625..... blau
- Best.-Nr. 50603630..... amber



EUROLITE LED Buzzer-Polizeilicht

Buzzerlicht in Blau oder Rot

- Rotierender Doppel-Plastikreflektor 180° entgegengesetzt, mit einer LED als zentrale Lichtquelle
- Für 3 x AA 1,5V Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	4,5 V DC
Gesamtanschlusswert:	1 W
Passende Batterie:	3 x AA 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten)
Maße (LxBxH):	119 x 119 x 106 mm
Gewicht:	0,20 kg

- Best.-Nr. 50603650..... blau
- Best.-Nr. 50603652..... rot



EUROLITE LED Polizeilicht 108 LEDs Classic

LED-Polizeilicht classic

- Bestückung mit 108 LEDs
- Robustes PVC-Gehäuse
- Hochwertige, langlebige Technik
- Rotationsgeschwindigkeit über Drehregler steuerbar

Technische Daten:

Versorgungsspannung (über Netzteil):	12 V DC
Gesamtanschlusswert:	4 W
Anzahl der LEDs:	108
Rotationsgeschwindigkeit:	40-240 U/Min.
Maße (LxBxH):	205 x 145 x 180 mm
Gewicht:	0,75 kg

- Best.-Nr. 51931471..... rot
- Best.-Nr. 51931472..... blau