

DMX



### EUROLITE DPX-610 DMX Dimmerpack

Digitales 6-Kanal Dimmerpack

- Kanalausgänge über Klemmen
- 6 Kanäle x 10 A

Best.-Nr. 70064120

#### Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230-380 V AC, 50 Hz ~
Max. Gesamtleistung:	13800 W
Max. Gesamtstrom:	60 A
Anzahl Steuerkanäle:	6
Max. Nennleistung/Kanal:	2300 W
Max. Nennstrom/Kanal:	10 A
Integrierte Programme:	12
Ausgangsbuchsen:	Über Klemmleiste
Sicherungsautomat:	6 x C 10 A
Maße (BxTxH):	410 x 482 x 95 mm
	Rackeinbau mit 2 HE
Mindesteinbautiefe:	500 mm
Gewicht:	8 kg


DMX



### EUROLITE DPX-610 S DMX Dimmerpack

Digitales 6-Kanal Dimmerpack

- Kanalausgänge über Schutzkontaktstecker
- 6 Kanäle x 10 A



Best.-Nr. 70064122

#### Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230-380 V AC, 50 Hz ~
Max. Gesamtleistung:	13800 W
Max. Gesamtstrom:	60 A
Anzahl Steuerkanäle:	6
Max. Nennleistung/Kanal:	2300 W
Max. Nennstrom/Kanal:	10 A
Integrierte Programme:	12
Ausgangsbuchsen:	Schutzkontaktstecker
Sicherungsautomat:	6 x C 10 A
Maße (BxTxH):	410 x 482 x 95 mm
	Rackeinbau mit 2 HE
Mindesteinbautiefe:	500 mm
Gewicht:	8 kg

DMX



### EUROLITE DPX-610 MP DMX Dimmerpack

Digitale 6-Kanal Lichtendstufe

- Kanalausgänge über 2 Hochlast-Buchsen
- 6 Kanäle x 10 A



Best.-Nr. 70064125

#### Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230-380 V AC, 50 Hz ~
Max. Gesamtleistung:	13800 W
Max. Gesamtstrom:	60 A
Anzahl Steuerkanäle:	6
Max. Nennleistung/Kanal:	2300 W
Max. Nennstrom/Kanal:	10 A
Integrierte Programme:	12
Ausgangsbuchsen:	16-polige Hochlastbuchse
Sicherungsautomat:	6 x C 10 A
Maße (BxTxH):	443 x 482 x 95 mm
	Rackeinbau mit 2 HE
Mindesteinbautiefe:	500 mm
Gewicht:	8,5 kg

DMX



### EUROLITE DPX-620 DMX Dimmerpack

Digitales 6-Kanal Dimmerpack

- Kanalausgänge über Klemmen
- 6 Kanäle x 20 A

Best.-Nr. 70064130

#### Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230-380 V AC, 50 Hz ~
Max. Gesamtleistung:	27600 W
Max. Gesamtstrom:	120 A
Anzahl Steuerkanäle:	6
Max. Nennleistung/Kanal:	4600 W
Max. Nennstrom/Kanal:	20 A
Integrierte Programme:	12
Ausgangsbuchsen:	Über Klemmleiste
Sicherungsautomat:	6 x C 20 A
Maße (BxTxH):	420 x 482 x 95 mm
	Rackeinbau mit 2 HE
Mindesteinbautiefe:	500 mm
Gewicht:	8 kg