

Artikel	
Artikelnummer	400069
Produkt	LED Reflektorform R50
Modell	LED-R50
	
Form	R50
Hersteller	Müller-Licht
Marke	MÜLLER-LICHT
Abmessung	50x86 mm
Nettogewicht	39,5 g
Gehäusematerial	PA6 weiss (thermisch
Gehäusefarbe	smooth body
Sockel	E14
Zolltarifnummer	85437090990
Entsorgungspflichtig	ElektroG
Elektrische Daten	

Betriebsspannung	220-240 V
Nominelle Leistungsaufnahme	6 W
Bemessungs-Leistungsaufnahme	6 W
Nominelle Lebensdauer	25.000 h
Bemessungs-Lebensdauer	25.000 h
Nominelle Netzfrequenz	50 Hz
Nominelle Stromstärke	50 mA
Stromart	AC
Energieeffizienzklasse	A+
Elektr.Leistungsfaktor	0,520
Gewichteter Energieverbrauch	6 kWh/1000h
Zündzeit	0,300 s
Schaltzyklen bis Ausfall	100.000 x
Vorzeitige Ausfallrate allg	5%
Vorzeitige Ausfallrate 1000h	5%
Lebensdauerfaktor 6000h	0,900
Dimmbarkeit	nein
Lichttechnische Daten	
Nomineller Lichtstrom	430 lm
Bemessungslichtstrom 360°	460 lm
Bemessungs-Lichtausbeute initial	71,67 lm/W
Farbtemperatur (F)	2700 K
Lichtfarbe	warmwhite
Farbwiedergabeindex	Ra≥80

Farbkonsistenz initial	6
Leistung Lichtstrom-Äq.Glühlampe	40 W
Anlaufzeit bis 60% max Lichtstrom	60% < 1s
Lampenlichtstromerhalt 6000h BLD	0,800
Lampenlichtstromerhalt NLD	0,700
Photometrische Codierung	827 / 608
Lichtspektrum	
	<p>The graph displays the relative intensity of light across a wavelength spectrum from 350 nm to 800 nm. The y-axis represents relative intensity from 0 to 1.0. Key features include a small blue peak at approximately 425 nm, a broad multi-colored peak spanning from 500 nm to 650 nm, and a dominant, sharp orange-red peak at approximately 600 nm.</p>
Verpackung	
Verpackungstyp	Blister
Verpackungseinheit	1
Barcode	4018412325891
Transportkarton-Barcode	4018412325914
Transportkarton-Anzahl-VE	48



ENERG Y IJA
IE IA

енергия · ενεργεια



400069

A⁺⁺

A⁺

A

B

C

D

E

A⁺

6 kWh/1000h