

◀ 120 mm ▶

60 mm

← 1500 W

210 mm

LASER



LEISTUNGSDATEN

Abmessungen L x B x H	690 x 550 x 440 mm
Sägeblatt-Ø	210 mm
Drehzahl Sägeblatt	5000 min ⁻¹
Neigungswinkel	1 x 45°
Gehrungswinkel	45° links – 45° rechts
Schnittbreite/ -höhe: 90° / 90°	120 x 60 mm
Schnittbreite/ -höhe: 45° / 45°	80 x 35 mm
Rasterstellung im Drehteller bei	0°/15°/22.5°/30°/45° (beidseitig)
Gewicht	7.7 kg
Motor	220 – 240 V
Motorleistung	1500 W
Artikel-Nr.	3901105915
EAN-Code	4046664017028

HM80L | 210 MM KAPP-GEHRUNGSSÄGE

KOMPAKTE KAPP-GEHRUNGSSÄGE FÜR HOBBY-HEIMWERKER, MIT ROBUSTEM, ABER LEICHTEM ALUMINIUM-GESTELL FÜR EINEN EINFACHEN UND BEQUEMEN TRANSPORT ZUM EINSATZORT. TROTZ IHRES GERINGEN GEWICHTS, LIEFERT DIESE VIELSEITIGE SÄGE, MIT IHRER PRÄZISEN SKALA AM DREHTELLER, EXAKTE SCHNITTEERGEBNISSE IN HART- UND WEICHHOLZ.

- Stabiles und leichtes Aluminium-Druckguss-Gestell für einfachen Transport
- Leistungsstarker 1.500 Watt Motor für vielseitigen Einsatz
- Kompakte Abmessungen auch für die kleine Werkstatt
- Hartmetall-Sägeblatt mit Ø 210mm / 24 Zähnen
- Große Schnittbreite bis 120 mm
- Vollständig geschlossener Sägeblattschutz für maximale Arbeitssicherheit
- Verwindungssteife Konstruktion
- Präzisions-Laser