



75 mm



120 W

VARIABLE
DREHZAHL
0 – 9900
MIN⁻¹

HG34 | SCHLEIF- UND POLIERMASCHINE MIT FLEXIBLER WELLE & ZUBEHÖRKOFFER

KOMPAKTE SCHLEIF- UND POLIERMASCHINE MIT FLEXIBLER ANTRIEBSWELLE FÜR HANDWERKZEUGE AUS DEM MITGELIEFERTEN 100-TEILIGEN WERKZEUG-SETS. MIT SEINER VARIABLEN ANTRIEBSGESCHWINDIGKEIT IST DIE MASCHINE BESTENS GEEIGNET FÜR VIELFÄLTIGE SCHLEIF- UND POLIERARBEITEN IN DER KLEINEN HANDWERKSTATT UND HOBBYWERKSTATT.

- Variable DrehzahlEinstellung von 0 – 9.900 min⁻¹
- 100-teiliger Zubehör-Koffer für eine Vielzahl an Schmirgel-, Schleif- und Polierarbeiten
- Flexible Welle mit Bohrfutter für feine Arbeiten am Werkstück
- Verstellbarer Funken-Schutz
- Schleif- und Polierstein-Ø: 75 Millimeter



LEISTUNGSDATEN

Abmessungen L x B x H	230 x 130 x 145 mm
Schleifscheiben-Ø	75 mm
Drehzahl	0 – 9.900 min ⁻¹
Gewicht	3.1 kg
Motor	230 V
Motorleistung	120 W
Artikel-Nr.	5903106901
EAN-Code	4046664036555