

Philips  
Luftbefeuchter

Sicher und sauber  
NanoCloud-Technologie



HU4801

## Jederzeit saubere Luft

mit NanoCloud-Luftbefeuchtungstechnologie

Der Philips Luftbefeuchter geht mit maximaler Effizienz und Hygiene gegen trockene Luft vor. Er verteilt die befeuchtete Luft gleichmäßig im Raum und verbreitet 99 % weniger Bakterien im Vergleich zu Luftbefeuchtern mit Ultraschall. Kein weißer Staub, keine nassen Böden.

### Saubere Luft

- Hygienisch sicherer, kein weißer Staub\* und kein feuchter Schreibtisch
- Gleichmäßige Verteilung der befeuchteten Luft im ganzen Raum

### Jederzeit

- Automatische Abschaltung, wenn Wasser aus dem Luftbefeuchter läuft

### Simplicity

- Wählen Sie zwischen einem leisen und einem normalen Modus
- Beste Reinigungsfähigkeit durch minimalistisches Design
- Einfach aufzufüllender Wasserbehälter

## Besonderheiten

### NanoCloud-Technologie



Dieser Philips Luftbefeuchter bietet ein dreistufiges, fortschrittliches Verdunstungssystem mit NanoCloud-Technologie. Stufe 1: Der saugfähige Filter des Luftbefeuchters erfasst beim Ansaugen von trockener Luft große Partikel wie Menschen-/Tierhaare und Staub. Stufe 2: Die fortschrittliche Verdunstungstechnologie sorgt dafür, dass sich weder Bakterien noch Kalk absetzen können, und befeuchtet die Luft, indem der Luft Wassermoleküle zugesetzt werden. Stufe 3: Saubere Luft wird aus dem Luftbefeuchter in konstanter Geschwindigkeit ausgeblasen. Somit bietet dieses Produkt eine komfortable und gesunde Luftbefeuchtung ohne Dunstbildung in Ihrem Zuhause.

### Komfortable Luftbefeuchtung



Gleichmäßige Verteilung der befeuchteten Luft im ganzen Raum. Atmen und schlafen Sie zu Hause besser mit sauberer, befeuchteter Luft.

### Verriegelungsfunktion zur Erhaltung gesunder Luft

Wenn der Wasserbehälter leer ist und nachgefüllt werden muss, schaltet die Verriegelungsfunktion zur Erhaltung gesunder Luft den Luftbefeuchter aus, und eine rote Anzeige leuchtet auf, die Ihnen mitteilt, dass der Luftbefeuchter ausgeschaltet wurde.

### Zweistufige Befeuchtungsgeschwindigkeit



Wählen Sie zwischen einer extra leisen und einer normalen Geschwindigkeit – für maximale Flexibilität.

### Beste Reinigungsfähigkeit



Die Reinigung von Luftbefeuchtern innen und außen – insbesondere des Wasserbehälters – war noch nie so einfach.

### Einfach aufzufüllender Wasserbehälter



Sie haben zwei Möglichkeiten, den Wasserbehälter dieses Philips Luftbefeuchters aufzufüllen: Sie können Wasser in einem Gefäß holen und es an Ort und Stelle einfüllen, nachdem Sie die obere Abdeckung des Behälters abgenommen haben, oder Sie nehmen den Wasserbehälter mit zum Wasserhahn.

## Daten

### Designspezifikationen

- Produktabmessungen (B x T x H): 249 x 249 x 339 mm
- Farbe(n): Weiß und Hellgrün
- entwickelt in: China

### Technische Daten

- Empfohlene Raumgröße: 25 m<sup>2</sup>
- Befeitungskapazität: 200 ml/Std.
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 2 l
- Betriebszeit: 8 Stunde(n)
- Geräuschpegel: nur 26 dB im Ruhemodus dB
- Spannung: 220 – 240 V

### Ersatz

- Filter für Luftbefeuchter: Ersetzen Sie HU4102 einmal alle 3 Monate im Betrieb



Ausstellungsdatum  
2014-09-20

Version: 3.2.1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Kein Ausstoß von weißem Kalk, der die Luft verschmutzt.