



0753 Universal-Magnet-Mesständer



0753 110



0753 120

Ausführung

- verchromte Säulen
- Fuß mit prismatischer Sohle
- Magnet ein- und ausschaltbar
- Aufnahmen: Ø 8 mm für Messuhren
- integrierte Feineinstellung

Lieferung

- Karton

☒	☒	Ausladung	Säulenhöhe	Säulen-Ø	Querarm-Ø	Fußmaße	Haftkraft Prisma	Best. Nr.
		mm	mm	mm	mm	mm	N	
		140	230	16	12	60 x 50 x 55	500	0753 110
		180	285	16	16	70 x 46 x 65	600	0753 120