

# Gehäuse - HC-STA-B10-SLFDC-2SSP16-ELC-AL - 1412832

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Sockelgehäuse mit Deckel B10, für Querbügel, Material: Aluminium-Druckguss, Material Schutzdeckel: PA, Kabelabgänge: 2, seitlich, Höhe: 54 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, 2x Pg16, Standard

## Artikeleigenschaften



## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 060910
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

## Technische Daten

### Maße

Höhe	54 mm
------	-------

### Umgebungsbedingungen

Schutzart Gehäuse (IP)	IP66
	IP69K (ISO 20653:2013-02, bei geeigneter Verschraubung / geeignetem Blindstopfen)
	IP67 (bei geeigneter Verschraubung / Blindstopfen)
Schutzart Gehäuse (NEMA)	4
	4X
	12
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

### Allgemein

Hinweis	für Kontakteinsätze HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
Bauform	B10

# Gehäuse - HC-STA-B10-SLFDC-2SSP16-ELC-AL - 1412832

## Technische Daten

### Allgemein

Gehäuseart	Sockelgehäuse mit Deckel
Verriegelungsart	für Querbügel
Anzahl der Kabelabgänge	2
Kabelabgang	seitlich
Verschraubung	ohne
Art der Verschraubung	2x Pg16
Material Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Material Gehäuseoberfläche	unbeschichtet
Material Dichtung	NBR, leitfähig
Material Schutzdeckel	PA

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143423

### ETIM

ETIM 5.0	EC000437
----------	----------

## Approbationen

### Approbationen

---

Approbationen

EAC / GL

---

Ex Approbationen

---

beantragte Approbationen

---

### Approbationsdetails

EAC
-----

GL
----

## Gehäuse - HC-STA-B10-SLFDC-2SSP16-ELC-AL - 1412832

Zubehör

Zubehör

Vollverschraubung

Kabelverschraubung - G-INS-PG16-S68N-NNES-S - 1411174



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 10 mm ... 14 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: Pg16, Farbe: silberfarben


Kabelverschraubung - G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S - 1411199



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 10 mm ... 14 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: Pg16, Farbe: silberfarben

## Zeichnungen

### Maßzeichnung



Maßbild