

## Gehäuse - HC-STA-B16-SLFDC-2SSM25-ELC-AL - 1412849

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Sockelgehäuse mit Deckel B16, für Querbügel, Material: Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig, Material Schutzdeckel: PA, Kabelabgänge: 2, seitlich, Höhe: 68 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, 2x M25, Standard

### Artikeleigenschaften



### Kaufmännische Daten

|                    |                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackungseinheit | 1 STK                                                                                                   |
| GTIN               | <br>4 055626 060712 |
| Verkaufsschlüssel  | D1 - Steckverbinder                                                                                     |

### Technische Daten

#### Maße

|      |       |
|------|-------|
| Höhe | 68 mm |
|------|-------|

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart Gehäuse (IP)        | IP66                                                                              |
|                               | IP69K (ISO 20653:2013-02, bei geeigneter Verschraubung / geeignetem Blindstopfen) |
|                               | IP67 (bei geeigneter Verschraubung / Blindstopfen)                                |
| Schutzart Gehäuse (NEMA)      | 4                                                                                 |
|                               | 4X                                                                                |
|                               | 12                                                                                |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C                                                                 |

#### Allgemein

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| Hinweis | für Kontakteinsätze HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
| Bauform | B16                                                         |

# Gehäuse - HC-STA-B16-SLFDC-2SSM25-ELC-AL - 1412849

## Technische Daten

### Allgemein

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Gehäuseart                 | Sockelgehäuse mit Deckel                 |
| Verriegelungsart           | für Querbügel                            |
| Anzahl der Kabelabgänge    | 2                                        |
| Kabelabgang                | seitlich                                 |
| Verschraubung              | ohne                                     |
| Art der Verschraubung      | 2x M25                                   |
| Material Gehäuse           | Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig |
| Material Gehäuseoberfläche | unbeschichtet                            |
| Material Schutzdeckel      | PA                                       |

## Klassifikationen

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 5.1 | 27143424 |
| eCl@ss 6.0 | 27143423 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 5.0 | EC000437 |
|----------|----------|

## Approbationen

### Approbationen

Approbationen

EAC / GL

Ex Approbationen

beantragte Approbationen

### Approbationsdetails

|     |
|-----|
| EAC |
|-----|

|    |
|----|
| GL |
|----|

## Zubehör

Zubehör

## Gehäuse - HC-STA-B16-SLFDC-2SSM25-ELC-AL - 1412849

### Zubehör

#### Mehrfachverschraubung

Kabelverschraubung - HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - 1580228



Spezial-Kabelverschraubung M25, Messing vernickelt, Dichtung mit 10 mm und 11 mm Bohrung

---

#### Vollverschraubung

Kabelverschraubung - G-INS-M25-M68N-NNES-S - 1411165



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 11 mm ... 17 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M25, Farbe: silberfarben

---

Kabelverschraubung - G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - 1411190



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 11 mm ... 16 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: M25, Farbe: silberfarben

---

Kabelverschraubung - HC-M-KV-M25(1ASI) - 1584020




Metall-Verschraubung für eine AS-Interface Flachleitung, Gewindeart M25

---

### Zeichnungen

## Gehäuse - HC-STA-B16-SLFDC-2SSM25-ELC-AL - 1412849

Maßzeichnung



Maßbild