



Einhell

TH-MG 135 E Schleif- und Gravur-Werkzeug

Art.-Nr. 44.191.69

Ausstattung

- Werkzeugaufnahme (1)
- Arretierknopf für Werkzeugwechsel (2)
- Drehzahlregelung (3)
- Haken (4) zur Befestigung am Teleskopstativ
- Ein-/ Ausschalter (5)
- Softgriff (6)

Serienmäßiges Zubehör

- Transport und Aufbewahrungskoffer (7)
- Flexible Welle 1 m (8)
- Teleskopstativ (9)
- 12 Schleifstifte aus Edelkorund
- 6 Frässtifte
- 22 Schleifwalzen (14 x klein/ 8 x groß)
- 34 Aufsätze für Schleifwalze (20 x klein/ 14 x groß)
- 3 Aufnahmen für Miniatur-Schleif- & Trennscheiben
- 4 Miniatur Schleifscheiben aus Edelkorund
- 40 Miniatur-Trennscheiben
- 14 Miniatur-Filzpolieraufsätze (11 x flach/ 3 x länglich)
- 46 Schleifpapier rund
- 6 HSS-Bohrer
- 3 Halter für Filzpolierteller
- 4 Spannhülsen Ø 0,5/ 1,6/ 2,4/ 3,2 mm
- 1 Schlüssel zum Werkzeugwechsel
- 1 Bürsteneinsatz

Technische Daten

- Netzspannung: 230 V ~ 50 Hz
- Aufnahmeleistung: 135 Watt
- Leerlauf-Drehzahl: 10.000 – 35.000 min-1
- Spannhülsen: Ø 0,5/ 1,6/ 2,4/ 3,2 mm
- Produktgewicht: 0,7 kg

Logistische Daten

- Gewicht netto: 2,25 kg
- Gewicht brutto: 2,5 kg
- Verpackungsmaße: 340 x 218 x 125 mm
- EAN-Code: 4006825 585315
- VE: 6 Stück

