

CC-80 Funkrauchmelder mit eingebautem Hitzemelder



- ✓ EN 14604 und R&TTE geprüft
- ✓ Integrierter Hitzemelder
- ✓ sehr leichte Vernetzung der Rauchmelder untereinander
- ✓ unauffällig durch extrem kompakte Bauweise und modernem Design
- ✓ Stummschaltfunktion
- ✓ Schlafzimmertauglich
- ✓ Easy-to-Press Taste
- ✓ Montageschutz
- ✓ Batterien im Lieferumfang enthalten
- ✓ Integrierter Warnton: 85 dB(A)
- ✓ Abmessungen: Ø 10,8 x 3,4 cm
- ✓ Verpackungseinheit: 48 Stück

Technische Daten - CC-80

Sensortyp	Streulicht
Stromversorgung	2x 1,5V (AA-Alkaline Batterie)
Batterielebensdauer	Ca. 1 Jahr
Betriebsstrom	<4µA (Standby), <40mA (Alarm)
Hitzesensibilität	54-70 °C
Schalldruck	85dB(A) / 3m
Vernetzungsmöglichkeit	Ja
Funkfrequenz	433 MHz
Funkentfernung	≤20 m
Betriebsbereitschaft	rote LED blinkt alle 40 Sekunden
Einsatztemperatur	+5°C bis +40 °C
Stummschaltfunktion	Ja
Gewicht	120g
Abmessung	Ø 10,8 cm x 3,4 cm
Farbe	Weiß
Montage	Montagekit im Lieferumfang enthalten
Prüfungsstandards	CE, R&TTE Funkprüfung, EN 14604