

Gigaset SL450

Das Perfekte

- Schnurloses Telefon mit kompaktem Mobilteil, Mobilteil mit Aluminiumrahmen
- Großes TFT-Farbdisplay (2,4")
- Extra großes Adressbuch für bis zu 500 Kontakte (vCard) mit je 3 Telefonnummern
- Exzellente Akustik mit schnell einstellbaren Audio-Profilen über Funktionstaste
- Bluetooth® 2.0 und Mikro-USB für Datensynchronisation mit dem PC
- Freisprechen in brillanter Voll-Duplex-Qualität
- Headset-Anschluss per Bluetooth® 2.0 oder Kabel
- Anrufanzeige mit Bild (Picture CLIP)



Audio-Qualität

- Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität
 - mit separatem Lautsprecher im Mobilteil
 - und 4 Freisprech-Profilen zur optimalen Akustikanpassung
- Einstellbare Audio-Profile zur optimalen Anpassung der Akustik an die Umgebungssituation mit eigener Profil-Taste
- Brillante Audio-Qualität (HDSP™ – High Definition Sound Performance) bei VoIP-Gesprächen
- Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar
- Klinkenbuchse (2,5mm) für Kopfhöreranschluss (mono)
- Bluetooth® 2.0 für Headset- Anschluss (Freisprech- u. Headset-Profile)
- Vibrationsalarm

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 500 Kontakte (vCard): Vorname, Name, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag, VIP-Melodie, Foto für Picture CLIP
- Suche nach Name oder Vorname
- vCard-Transfer mit Handy / PC per Bluetooth® 2.0 oder Micro-USB
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Automatische Wahlwiederholung
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 9)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

Display

- Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display
 - 50 x 38 mm (H x B), 63 mm (2,4") Diagonale
 - 65.000 Farben, 8 Zeilen, 240 x 320 Pixel
- Display-Beleuchtung / Farbschema einstellbar
 - schwarzer Hintergrund
 - heller Hintergrund
- Großschrift für Anruflisten und Adressbuch einstellbar
- Display-Anzeige / Bildschirmschoner
 - Analog- oder Digital-Uhr
 - Persönliche Bilder
 - Dia-Show mit persönlichen Bildern
- Im Ruhezustand
 - Anzeige von Datum und Zeit
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
 - Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Mit Bild des Anrufers, Picture CLIP
- Blinkende Hörer-Taste und farbige Anrufanimation
- Mit individueller Klingelmelodie
 - 22 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen / AUS / Crescendo einstellbar
- Bilder und Klingelmelodien für Mobilteil downloadbar (z. B. .BMP, .MP3)
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

Gigaset

Wherever you go.

- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung, ausgenommen VIP-Kontakte
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt oder Anrufsperr
- Sperrliste für 15 Rufnummern: wahlweise einstellbar: „nicht klingeln“, nur optische Anrufanzeige oder Anrufsperr

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Blinkende Nachrichten-Taste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste (LED-Blinken ein- / ausschaltbar)
- Anruflisten mit Rufnummer (CLIP) und Zeit für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)

Tastatur

- Hochwertige, beleuchtete Tastatur
- Tastenbeleuchtung ein- / ausschaltbar
- 2 konfigurierbare Display-Tasten zum Schnellzugriff auf häufig genutzte Funktionen
- 5-Wege-Navigations-Taste
- Abheben- und Freisprech-Taste blinkt bei Anrufen, leuchtet bei Freisprechen (grün)
- Hörer-auflegen-Taste / ein/aus (rot beleuchtet)
- Taste zum Einstellen der Audio-Profile
- Beleuchtete Gesprächs- / Freisprech-Taste
- Taste zum Einstellen der Audio-Profile
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Automatische Tastensperre einstellbar
- Rückfrage-Funktion (Flash-Zeiten einstellbar)

Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung über farbige Symbole, Menütexte und Display-Tasten
- Textanzeigen in verschiedene Farben zur Auswahl

SMS-Funktion

- Automatische Registrierung im SMS-Zentrum („Anny-Way“-Materna und T-COM voreingestellt)
- Senden und empfangen von SMS bis zu 612 Zeichen
- Speicher für 50 SMS
- Senden von SMS an E-Mail-Adresse
- Übernahme von Telefonnummern (vCard) aus SMS in das Adressbuch

PC-Anschluss

Verbindung zum PC per Datenkabel über Mikro-USB am Mobilteil (Kabel nicht im Lieferumfang) oder per Bluetooth® 2.0

Kostenlose Software: Gigaset QuickSync für Microsoft® bzw. Mac

- Adressbuch-Abgleich mit MS Outlook und MAC
- Media-Pool:
 - zum Speichern von Bilder für Picture CLIP und Screensaver (BMP, JPG, GIF)

Formate:	CLIP-Bilder:	172 x 240 Pixel
	Screensaver:	240 x 320 Pixel
 - Melodien / Sounds für persönliche Klingelmelodien (WMA, MP3, WAV)
 - Speicherkapazität für Bilder / Melodien: 3 MB
- CTI-Interface: Wählen / Anrufanzeige am PC mit MS Outlook
- Cloud-Synchronisation mit Google

Systemvoraussetzung: Betriebssystem Windows Vista (32- und 64-Bit), Windows 7 (32- und 64-Bit), Windows 8 / 8.1 (32- und 64-Bit) sowie Microsoft Internet Explorer 5.5 oder höher oder Mac OS X 10.10 Yosemite, 10.9, 10.8, 10.7

Weitere Funktionen

- Plug & play – einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- Kalender mit Monatsübersicht mit Terminplaner für 30 Termine mit Text und separater Klingelmelodie
- Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- Baby-Phone (Baby-Alarm) mit Gegensprech-Funktion
 - an extern, z. B. Handy
 - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Mobilteil-Name editierbar
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufweiterleitung, Anklopfen, etc.
- Warnton bei Reichweiten-Überschreitung

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- Gebührenfrei intern telefonieren
- 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- 3-er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- Zuschalten zu einem Extern-Gespräch (einstellbar)
- Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) ○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
Anschluss	1 Festnetz-Anschluss (a/b-analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen / Router
Standards	DECT, GAP, HDSP™, SMS über Festnetz, Bluetooth® 2.0

Mobilteil + Ladeschale	○ Standby:	bis zu 200 Std. ca. 47 Std. bei ständig aktiver Display-Beleuchtung
	○ Sprechzeit:	bis zu 12 Std.
	○ Akku:	1 x Li-Ion Akku
	○ Ladezeit:	ca. 3 Std.
	○ Reichweite	
	- in Gebäuden:	bis zu 50 m
	- im Freien:	bis zu 300 m
	○ Abmessungen Mobilteil:	130 x 51 x 19 mm (H x B x T)
	○ Gewicht Mobilteil:	ca. 104 g (inkl. Akku)
	○ Abmessungen Ladeschale:	70 x 59 x 29 mm (H x B x T)
○ Gewicht Ladeschale:	130g (inkl. Steckernetzteil)	

Basisstation	○ Stromversorgung:	230 V Steckernetzteil
	○ Abmessungen:	117 x 115 x 47 mm (H x B x T)
	○ Gewicht:	ca. 166 g (inkl. Netzgerät)
	○ Basisstation geeignet für Wandmontage	

Lieferumfang	○ 1 Basisstation Gigaset Box 100
	○ 1 Mobilteil Gigaset SL450H
	○ 1 Ladeschale für Mobilteil
	○ 1 Steckernetzteil Basis
	○ 1 Steckernetzteil Ladeschale
	○ 1 Telefonanschlusskabel
	○ 1 Li-Ion Akku (750 mAh)
	○ 1 Akku-Deckel
	○ 1 Gürtelclip
	○ 1 Bedienungsanleitung

Gerätefarbe	Platin / Schwarz
-------------	------------------

Datenblatt-Version 08.03.2016