

Heißluftgebläse

HG 2420 E

Koffer

EAN 4007841 008284

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



CE



VDE

Funktionsbeschreibung

Zuverlässigkeit für alle Ansprüche. Elektronisch geregeltes Heißluftgebläse HG 2420 E. 2200 W, stufenlose Temperatureinstellung von 80 - 650° C in 9 Schritten per Stellrad. Luftmengenregulierung in 2 Stufen von 150l/min bis 400l/min. Baustellentauglich: Integrierter Feinstaubfilter. Ausblasrohr geeignet für schraubbare Profi-Düsen.

Technische Daten

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Leistung | 2200 W | Wiederanlaufschutz | Nein |
| Temperatur | 80 – 650 °C | Thermosicherung | Ja |
| Luftmenge | 150 – 400 l/min | Kabellänge | 3 m |
| Temperatureinstellung | 9-stufig | Abmessungen (L x B x H) | 337 x 75 x 89 mm |
| Temperaturanzeige | Stellrad mit beschrifteten Stufen | Netzanschluss | 220 – 230 V / 50 – 60 Hz |
| Heizelement | Keramikheizung | VPE1, Nettogewicht | 0,96 kg |
| Resthitzeanzeige | Nein | Herstellergarantie | 1 Jahr |
| Funktion, Aufhängmöglichkeit | Nein | VPE1, EAN | 4007841008284 |
| Heizelement austauschbar | Nein | | |

Heißluftgebläse

HG 2420 E

Koffer

EAN 4007841 008284

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Zubehör

| | |
|--------------------|---|
| EAN 4007841 071219 | HDPE-Kunststoff-Schweißdraht |
| EAN 4007841 093211 | Andrückrolle 50mm - Gummi |
| EAN 4007841 009106 | Schnellschweißschuh 3mm schmal - für Runddüse 5mm |
| EAN 4007841 009090 | Flachdüse 60x2 mm für Bitumen |
| EAN 4007841 011925 | Winkelflachdüse 30x2 mm, 60° |
| EAN 4007841 010423 | Planenschere |
| EAN 4007841 093013 | Schweißnahtschlitten aus Präglechstahl |
| EAN 4007841 011833 | Kehlfix |
| EAN 4007841 011765 | Schnellschweißschuh 4mm schmal - für Runddüse 5mm |
| EAN 4007841 092214 | Runddüse Ø 5 mm |
| EAN 4007841 009076 | Runddüse verlängert Ø 5 mm |
| EAN 4007841 010287 | Schnellschweißschuh 5mm - für Runddüse 5mm |
| EAN 4007841 013240 | Winkelflachdüse 20x2 mm - gerade |
| EAN 4007841 073114 | PVC-Kunststoff-Schweißdraht |
| EAN 4007841 011888 | Schalenreflektordüse 150 x 25 mm |
| EAN 4007841 010409 | Siebrelektordüse 50 x 35 mm |
| EAN 4007841 092917 | Viertelmondmesser aus Gussstahl |
| EAN 4007841 010263 | Schnellschweißschuh 3mm - für Runddüse 5mm |
| EAN 4007841 010270 | Schnellschweißschuh 4mm - für Runddüse 5mm |
| EAN 4007841 034566 | HL Ablageständer |
| EAN 4007841 011840 | Schnellschweißschuh 5mm schmal - für Runddüse 5mm |
| EAN 4007841 092016 | Winkelflachdüse 40x2 mm |
| EAN 4007841 011857 | Reflektordüse 20 mm |
| EAN 4007841 006785 | Andrückrolle 40mm - Silikon |
| EAN 4007841 092313 | Runddüse Ø 10 mm |
| EAN 4007841 009083 | Flachdüse 40x2 mm gelocht |
| EAN 4007841 074210 | ABS-Kunststoff-Schweißdraht |
| EAN 4007841 011871 | Lötreflektordüse |
| EAN 4007841 092115 | Winkelflachdüse 20x2 mm - gewinkelt |
| EAN 4007841 007812 | Winkelflachdüse 20x2 mm, 100° |
| EAN 4007841 011864 | Reflektordüse 35 mm |
| EAN 4007841 093112 | Fugenhobel inkl. Ersatzklinge |
| EAN 4007841 034122 | Andrückrolle 40mm - Teflon |
| EAN 4007841 010416 | Siebrelektordüse 35 x 20 mm |
| EAN 4007841 073411 | PP-Kunststoff-Schweißdraht |