

Heißluftgebläse

HG 2120 E Carwrapper-Set

EAN 4007841 011772

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



CE



VDE

Funktionsbeschreibung

Experte für Fahrzeugfolierungen. Elektronisch geregeltes Heißluftgebläse HG 2120 E mit 7,5 m Kabellänge und Temperaturscanner HL Scan. 2200 W, Temperatur stufenlos von 80 – 630 °C einstellbar, Luftmengeneinstellung 150 – 500 l/min über 3 Stufen.

Technische Daten

Leistung	2200 W
Temperatur	80 – 630 °C
Luftmenge	150 – 500 l/min
Temperatureinstellung	stufenlos
Temperaturanzeige	Stellrad mit beschrifteten Stufen
Heizelement	Keramikheizung
Resthitzeanzeige	Nein
Funktion, Aufhängmöglichkeit	Ja

Thermosicherung	Ja
Kabellänge	7,5 m
Abmessungen (L x B x H)	253 x 87 x 200 mm
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
VPE1, Nettogewicht	1,073 kg
Herstellergarantie	1 Jahr
VPE1, EAN	4007841011772

Zubehör

EAN 4007841 074210	ABS-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 073411	PP-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 071219	HDPE-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 073114	PVC-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 075569	Heißluftzubehör-Set 12 tlg.
EAN 4007841 009601	Flexibler Heißluftständer mit Vakuumfuß
EAN 4007841 014919	Temperaturscanner HL Scan
EAN 4007841 009595	Flexibler Heißluftständer mit Magnetfuß

<https://www.steinell.de>