

# Ständerbohrmaschine SB 4115N

- » solide Grundplatte für gute Standsicherheit
- » Aluminiummotor nach IP54
- » biegesteife Bohrsäule mit geschliffener Oberfläche
- » drehbarer Bohrtisch über Zahnstange beliebig höhenverstellbar
- » praktischer Dreiarmlhebel mit Bohrtiefenkalibrierung
- » wegklappbare Schnellspannfutterabdeckung aus Plexiglas
- » Bohrtiefenanschlag

**Lieferumfang:** Schnellspannfutter 1-16mm, B16

## TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	<b>SB 4115N</b>
Bohrleistung max. / max. drilling capacity	16mm
Drehzahlbereich / spindle speeds	(12)180-2740 U/min / rpm
Spannung / voltage	230V oder 400V
Ausladung / distance spindle to column	127mm
Spindelaufname / spindle holder	MK2 / MT2
max. Spindelhub / max. spindle travel	60mm
max. Abstand Spindel-Tisch / max. distance chuck to table	235mm
max. Abstand Spindel-Fuß / max. distance chuck to base	355mm
Gesamthöhe/total height	850mm
Tischgröße / table dimensions	200x200mm
Bodenplatte / base	350x210mm
Motorleistung / motor power S1 (100%)/S6	400W/600W
Nettogewicht / net weight	27kg
Abmessungen (LxBxH) / overall dimensions (LxWxH)	550x370x254mm
Verpackungsmaße (LxBxH) / packaging dimensions (LxWxH)	254x370x550mm 690x430x260mm

