

EcoTank ET-14000

DATENBLATT



Tinte für tausende von Seiten mit den niedrigsten Kosten pro Seite im Format DIN A3¹ ist im Lieferumfang enthalten. Der wirtschaftliche DIN A3+ EcoTank-Drucker reduziert dank seiner großvolumigen Tintentanks die Druckkosten, ist problemlos einzurichten und könnte nicht wartungsfreundlicher sein.

Verabschieden Sie sich von Tintenpatronen

Durch das neu entwickelte, integrierte Tintentanksystem mit hoher Kapazität erübrigt sich beim EcoTank ET-14000 die Verwendung von Tintenpatronen. Im Vergleich zu anderen Tintenstrahldruckern bedeutet das mehr Drucke mit weniger Problemen und seltenerem Tintenwechsel. Anstelle von Tintenpatronen verfügt der EcoTank ET-14000 zusätzlich zu den farbigen Epson Original Tintenbehältern mit 70 ml Fassungsvermögen über zwei schwarze Tintenbehälter, mit denen sich die Tintentanks bequem, sauber und einfach nachfüllen lassen.

Kostengünstiges Drucken bis zum Format DIN A3+

Die mitgelieferten Tintenbehälter reichen für bis zu 7.100 Seiten in schwarzweiß und 5.700 Seiten in Farbe², wobei die Kosten pro gedruckter DIN A3-Seite die niedrigsten auf dem Markt sind¹.

Schnelle und hochwertige Ergebnisse

Die hervorragenden Druckergebnisse des EcoTank ET-14000 beruhen auf der Micro Piezo-Technologie von Epson. Die Druckgeschwindigkeit wird durch die Verwendung zweier schwarzer Tintentanks weiter gesteigert. Schwarzweißdrucke werden mit bis zu 15 Seiten pro Minute verarbeitet und Farbdruke mit bis zu 5,5 Seiten pro Minute³.

PRODUKTMERKMALE

- **Sehr kostengünstiges Drucken**
Die niedrigsten Kosten pro DIN A3-Seite auf dem Markt¹
- **Unterbrechungsfreies Drucken**
Mit Tinte für den Druck von bis zu 7.100 Seiten in Schwarzweiß und 5.700 Seiten in Farbe²
- **Keine Tintenpatronen**
Einfach nachzufüllendes Tintentanksystem
- **Drucken bis DIN A3+**
Ideal für kleine Büros und Home Offices
- **Zwei schwarze Tintentanks**
Weniger Nachfüllen und höhere Druckgeschwindigkeiten in Schwarzweiß

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Druckmethode	Epson Micro Piezo™-Druckkopf
Minimale Tröpfchengröße	3 pl, Mit Variable-sized Droplet-Technologie
Tintentechnologie	Dye Ink
Druckauflösung	5.760 x 1.440 dpi
Düsenkonfiguration	360 Düsen Schwarz, 59 Düsen pro Farbe
Leistung	Einzelplatz

DRUCK

Druckgeschwindigkeit ISO/IEC 24734	15 Seiten/min Monochrom, 5,5 Seiten/min Farbe
Maximale Druckgeschwindigkeit	30 Seiten/min Monochrom (Normalpapier), 17 Seiten/min Farbe (Normalpapier)
Farben	Schwarz, Cyan, Yellow, Magenta

Weitere Informationen zur Druckgeschwindigkeit finden Sie unter <http://www.epson.eu/testing>.

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Anzahl der Papierfächer	1
Papierformate	DIN A3+, DIN A3, DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN B4, DIN B5, DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag), No. 10 (Umschlag), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, Benutzerdefiniert, Legal
Duplex	Manuell
Papierfachkapazität	100 Blatt Standard, 20 Seiten Fotopapier
Medienverarbeitung	Manueller Duplexdruck
Kapazität des Ausgabepapierfachs	40 Blatt

ALLGEMEINES

Energieverbrauch	1,6 W (Energiesparmodus), 20 W (Drucken)
Abmessungen	705 x 322 x 215 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	12,2 kg
Geräuschpegel	5,3 B (A) mit Epson Premium Glossy Photo Paper/Photo RPM-Modus - 38 dB(A) mit Epson Premium Glossy Photo Paper/Photo RPM-Modus
Kompatible Betriebssysteme	Mac OS 10.5.8 oder höher, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, XP Professional x64 Edition
Betriebsspannung	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Anschlüsse	USB

WEITERE FUNKTIONEN

Speicherkarten	-
----------------	---

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CD81404
Barcode	8715946601359
Ursprungsland	Indonesien
Palettengröße	6 Stück (1 x 6)

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EcoTank ET-14000

LIEFERUMFANG

- Aufstellanleitung
- Hauptgerät
- Stromkabel
- 4 x 70 ml Einzeltintenbehälter (Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta) plus 1 zusätzlicher Tintenbehälter (Schwarz)
- Software (CD)
- Garantiedokument

KOMPATIBLE TINTENPATRONEN

- T6641
- T6641
- T6643
- T6644



TINTENPATRONEN-ERGIEBIGKEIT



T664 Series



5.700 Seiten*

T6641 (based on
2x) Black ink
bottles 70ml (WE)

7.100 Seiten*

* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter <http://www.epson.eu/pageyield>

1. Vergleich vorgenommen gegenüber den Durchschnittskosten der 10 beliebtesten (Verkaufszahlen) Modelle in Westeuropa im Zeitraum Mai 2014 bis April 2015, gemäß Erfassung durch GfK. Die Kosten pro Seite wurden anhand der Einzelhandelspreise für Tintenpatronen und der auf den Webseiten der Hersteller angegebenen Ergiebigkeit ermittelt. 2. Angegebene Ergiebigkeit hochgerechnet mittels Epson-Originalmethodik der Drucksimulation von Testmustern nach ISO/IEC 24712. Die angegebene Ergiebigkeit wurde NICHT gemäß ISO/IEC24711 gemessen. Die tatsächliche Ergiebigkeit hängt von den gedruckten Dokumenten, dem verwendeten Papiertyp, der Häufigkeit der Nutzung und den Umgebungsbedingungen wie z. B. der Temperatur ab. Die Ergiebigkeit von 7.100 Seiten für Schwarzintinte basiert auf der Verwendung von zwei schwarzen Tintenbehältern. 3. Gemäß ISO/IEC 24734. Zeigt den durchschnittlichen ESAT-Wert in der Kategorie „Office“ für einen einseitigen Druck im Standardmodus. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.epson.eu/testing.

EPSON®