

CAN-Y-Kabel 0,22 m



Das CAN Y-Kabel kann zum einfachen Durchschleifen von CAN- oder CAN FD-Netzwerken verwendet werden. Es ist 0,22 m lang, geschirmt und hat verdrehte Adern.

Das Kabel kann auch in CAN FD-Bussen verwendet werden.

MERKMALE UND VORTEILE

- Alle Pins verbunden (1 zu 1)
- Länge 12 cm (Kabel); Gesamtlänge 22 cm
- 9-polige D-Sub-Buchse auf 9-polige D-Sub-Buchse und Stecker
- Abgeschirmtes Kabel

DATEN / BESTELL-NR.	1.04.0076.00001
CAN-Steckverbinder	D-Sub 9 Buchse auf D-Sub 9 Buchse und Stecker
Stiftbelegung	1 zu 1
Länge	22 cm

ANSCHLUSSBELEGUNG

P1	P2	P3
1	1	1
2	2	2
7	7	7
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
8	8	8
9	9	9
Shell	Shell	Shell

TECHNISCHE ZEICHNUNG

