

# Stabantenne mit RP-SMA-Stecker



Die Antenne ist mit einem Kniehebel ausgestattet, der um 90 Grad schwenkbar ist. Sie hat einen 1/2-Wellen-Koaxial-Dipol und die Kupplung ermöglicht eine 360°-Drehung.

## MERKMALE UND VORTEILE

- Externe Antenne für CANblue II
- RP-SMA-Buchse
- Länge 10 cm (einschließlich Stecker)
- Frequenz 2.4 GHz
- FCC Teil 15-konformer, polarisierter Stecker

DATEN / BESTELL-NR.	1.04.0085.00001
CAN-Steckverbinder	RP-SMA (Buchse)
Nennstrom	50 Watt
Temperaturbereich	-40 °C bis +80 °C
Länge	100 mm