


Produktübersicht Powerline pro



		dLAN® pro 1200+ WiFi ac	dLAN® pro 1200+ PoE	dLAN® pro 1200+	dLAN® pro 500 Wireless+	dLAN® 500 AVpro+	dLAN® 500 AVpro UNI	dLAN® pro 1200 DINrail
IP-Datenkom.	Medium	Stromleitung (dLAN® Powerline + WLAN)	Stromleitung (dLAN® Powerline)	Stromleitung (dLAN® Powerline)	Stromleitung (dLAN® Powerline + WLAN)	Stromleitung (dLAN® Powerline)	Strom-, Koax- & Zweidrahtleitungen	Stromleitung (dLAN® Powerline)
Performance	Datenrate PLC (max. Brutto)	1200 Mbit/s	1200 Mbit/s	1200 Mbit/s	500 Mbit/s	500 Mbit/s	500 Mbit/s	1200 Mbit/s
	Reichweite max.	400 m	400 m	400 m	300 m	300 m	650 m	400 m
WLAN	WLAN Access Point	•			•			
	2,4 und 5 GHz (MiMo)	•			•			
	Multi SSID	• (14)			• (8)			
	Bridging Mode (WiFi-Client)	•			•			
Ports	Koax/Twisted-Pair						•	
	LAN Ports	2	1 (1 x PoE)	1	3	1	4 (1 x PoE)	1
	Power over Ethernet (PoE)		• IEEE 802.3af				• IEEE 802.3af	
	Ethernet (Mbit/s)	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
Konfiguration	Rechteverwaltung	•	•	•	•	•	•	•
	VLAN-Konfigurationen	• (16)			• (16)		• (16)	
	Master/Slave-Architekturen	•	•	•	•	•	•	•
	Fernwartung/Remote-Management	•	•	•	•	•	•	•
	HTML-Webinterface	•			•			•
Netzwerk	Knoten je Netzwerk	64	64	64	64	64	64	64
Sicherheit	128-bit Datenverschlüsselung	•	•	•	•	•	•	•
	Kensington Lock	optional	optional	optional	optional	•		
	WPA/WPA2 Enterprise	•			•			•
	Tasten an-/abschaltbar	•	•	•	•	•		•
Hardware	Gehäuse	Wallplug	Wallplug	Wallplug	Wallplug	Wallplug	Metall-Case	Hutschiene
	Integr. Steckdose mit Netzfilter	•	•	•	•	•		
	Anschluss Stromnetz	1 phasig	1 phasig	1 phasig	1 phasig	1 phasig	1 phasig	1/3 phasig
	Automatischer Phasensprung	•	•	•	•	•	•	•
Service	3 Jahre Garantie	•	•	•	•	•	•	•
	Vorabaustausch	•	•	•	•	•	•	•
Artikelnumern	DE, AT	9546 (Single), 9550 (Starter Kit)	9753 (Single), 9756 (Starter Kit)	9554 (Single), 9558 (Starter Kit)	9191 (Single), 9251 (Starter Kit)	1946 (Single), 1950 (Starter Kit)	1091	9567
	CH	9548 (Single), 9552 (Starter Kit)	9755 (Single), 9758 (Starter Kit)	9556 (Single), 9560 (Starter Kit)	9194 (Single), 9254 (Starter Kit)	1948 (Single), 1952 (Starter Kit)	1527 (EU)	9727

devolo
BUSINESS SOLUTIONS



Powerline pro

devolo Business Solutions bietet mit der Produktlinie devolo dLAN® pro sämtliche Mittel für eine flexible Netzwerkverbindung über die Bestandsverkabelung eines Gebäudes (Strom-, Koax- oder Zweidrahtleitungen). Grundlage ist die Powerline-Technologie, die überall dort von Vorteil ist, wo die strukturierte Verkabelung an ihre Grenzen stößt, denn Powerline überwindet Decken und Wände ohne bauliche Eingriffe. Dies führt durch kurze Installationszeiten zu einer schnellen, einfachen und kosteneffizienten Projektrealisierung.

Die Funktionen von dLAN® pro sind auf professionelle Anwender abgestimmt. Dabei skaliert die Connectivity-Lösung mit ihrer breiten Palette an Modellvarianten optimal mit den Anforderungen der Kunden. Insbesondere die Kombination der Technologien Powerline und WiFi ergibt neue, innovative Lösungen.

Business Solution PLUS⁺ Mit vielen Zusatzfeatures, wie der Anbindung größerer Netzwerke, umfassenden Konfigurationsmöglichkeiten sowie mehr Sicherheitsfunktionen, sind die Produkte von devolo Business Solutions auf professionelle Anwender abgestimmt.