



LEERGEHÄUSE

AL 2212-8

AL 2212-8

Leergehäuse

CUSTOMIZABLE

220 x 120 x 81 mm

Artikelnummer: 15001001

Leergehäuse, Aluminium, pulverlackbeschichtet, silbergrau
ähnlich RAL 7001



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	220 mm
Länge:	120 mm
Höhe:	81 mm
Innenhöhe:	72 mm

Werkstoff

Kasten:	Aluminium Si 12, silbergrau, ähnlich RAL 7001
Deckel:	Aluminium Si 12, silbergrau, ähnlich RAL 7001
Dichtung:	Polyurethan

Zubehör

AL ALS-gro - Aussenlaschenset

AL ASS - Aussenscharnierset

AL NS35-208 - Normschiene

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal): -35 °C

Umgebungstemp (maximal): 75 °C

Umgebungstemp. (24 Stunden): 60 °C

Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C
(kurzfristig): 95%

Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C: 50%



LEERGEHÄUSE

AL 2212-8

Weitere Eigenschaften

Schutzart:	IP66 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
------------	---

Schlagfestigkeit:	IK09 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
-------------------	---

Schwermetallfrei:	Ja
-------------------	----

PVC-frei:	Ja
-----------	----

Silikonfrei:	Ja
--------------	----

Geeignet für Aussenanwendung:	Ja
-------------------------------	----

Leitungseinführungen:	Nein
-----------------------	------