



LEERGEHÄUSE

AL 2616-9



AL 2616-9

Leergehäuse

CUSTOMIZABLE

260 x 160 x 91 mm
 Artikelnummer: 15001201

Leergehäuse, Aluminium, pulverlackbeschichtet, silbergrau
 ähnlich RAL 7001



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	260 mm
Länge:	160 mm
Höhe:	91 mm
Innenhöhe:	82 mm

Werkstoff

Kasten:	Aluminium Si 12, silbergrau, ähnlich RAL 7001
Deckel:	Aluminium Si 12, silbergrau, ähnlich RAL 7001
Dichtung:	Polyurethan

Zubehör

- AL ALS-gro - Aussenlaschenset
- AL ASS - Aussenscharniererset
- AL MPS-2616 - Montageplatte
- AL NS35-245 - Normschiene

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-35 °C
Umgebungstemp (maximal):	75 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	60 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%



LEERGEHÄUSE

AL 2616-9

Weitere Eigenschaften

Schutzart:	IP66 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
------------	---------------------------------------------

Schlagfestigkeit:	IK09 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
-------------------	-------------------------------------------------

Schwermetallfrei:	Ja
-------------------	----

PVC-frei:	Ja
-----------	----

Silikonfrei:	Ja
--------------	----

Geeignet für Aussenanwendung:	Ja
-------------------------------	----

Leitungseinführungen:	Nein
-----------------------	------