

## Datasheet

Artikelnr. / Typ:	BS20 3-pol Stecker, angelehnt an DIN9680
Spannungsbereich	6 – 24 V
Strombelastung	16A (1,5 qmm) Max. 90° kurzzeitig (6 qmm)
Elektr. Anschluss	6,3 Flachsteckhülse
Kabelausgang	Kabelverschraubung
Schutzart	IP54, IPX4

