



## testo 420 · Volumenmesshaube

Inbetriebnahme-Anleitung



---

# 1 Montage Standardhaube (610x610 mm)



1. Heben Sie die Haube am Alu-Rahmen an.
  2. Schieben Sie die Stützstangen durch die Haube, entlang der Markierungen bis in die Trichter im Mess-Sockel.
  3. Schieben Sie die Stützstangen am oberen Rand der Haube in die Halterungen.
- Die Haube ist montiert.

## 2 Messgerät anbringen



1. Stellen Sie sicher, dass das testo 420 komplett in die Geräte-Aufnahme eingeschoben ist. Achten Sie hierbei auf die Arretierung rechts und links in der Halterung.

### 3 Hintergrundbeleuchtung ein-/ ausschalten

1.  drücken.
- Die Hintergrundbeleuchtung wird ein-/ausgeschaltet.

### 4 Bluetooth ein-/ ausschalten

1. ▲ 3 sec. gedrückt halten
- Bluetooth wird ein/- ausgeschaltet.

