

**RAFIX 22 FSR - Schlüsselschalter, tastend, 1 x 40°**
**1.30.285.001/0100**

**Approbationen**

TÜV	IEC-60947-5-x
UR	UL 508 in Vorbereitung
CCC	true

**Allgemein**

Frontringfarbe	schwarz
Bundform	rund

**Einbaumaße**

Bundmaß	ø 31,3 mm
Bauhöhe	45,1 mm
Einbauöffnung	22,3 mm
Tasterraster	35 x 35 mm

**Mechanischer Aufbau**

Befestigung	Gewinding
Kontaktfunktion	tastend
Zuhaltungen	5
Beleuchtbarkeit	nein
Schließung	001
Hauptschlüssel	auf Anfrage
Drehwinkel	1 x 40°
Abzugsstellung Schlüssel	0
Drehmoment für Gewinding	1,2 Nm

**Mechanische Kennwerte**

Betätigungsmoment max.	1,3 Nm
Festigkeit bei seitlicher Kraffteinwirkung	750 N statisch

**Sonstige Angaben**

Schutzart frontseitig	IP65 (DIN EN 60529); IP69K (ISO 20653) Wassertemp. 23 °C +3 °C
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	+85 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	+85 °C
Umweltbeständigkeit	nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
Salznebel	IEC 600 68-2-11
ROHS konform	ja
REACH konform	ja

Einbauöffnung nach IEC 60947-5-1

