

**RAFIX 30 FS<sup>+</sup> - Wahlschalter, tastend, Drehwinkel 2 x 40°****1.30.292.027/2200****Approbationen**

TÜV	IEC-60947-5-x
UR	UL 508 in Vorbereitung
CCC	true

**Allgemein**

Betätiger	Drehgriff
Drehgriffmarkierung	transluzent weiß
Frontring	Edelstahl
Bundform	rund

**Einbaumaße**

Bundmaß	ø 34,5 mm
Bauhöhe	17,43 mm
Einbauöffnung	30,3 mm
Tasterraster	min. 35 x 35 mm

**Mechanischer Aufbau**

Befestigung	Gewinding + Adapter
Kontaktfunktion	tastend
Beleuchtbarkeit	ja
Drehwinkel	2 x 40°
Drehmoment für Gewinding	1,2 Nm

**Mechanische Kennwerte**

Betätigungsmoment max.	1,5 Nm
------------------------	--------

**Sonstige Angaben**

Arbeitstemperatur min.	-25 °C
Arbeitstemperatur max.	+70 °C
Lebensdauer	500.000 tastend / 300.000 rastend Zyklus
B10 Wert	650.000 tastend / 400.000 rastend Zyklus
Schutzart frontseitig	IP65 (DIN EN 60529)
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	+80 °C
Umweltbeständigkeit	nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
Salznebel	IEC 600 68-2-11
ROHS konform	ja
REACH konform	ja

