

EMAG Emmi 04D Ultraschallreiniger

Gerätebeschreibung:

**Kompaktgerät mit Edelstahl-Schwingwanne und ABS-Kunststoffgehäuse.
Schaltuhr ca. 7 min ohne Dauerbetrieb.**

Abmessungen:

Gerät-Außen (L x B x H): 193 x 120 x 123 mm

Wanne-Innen (L x B x H): 160 x 90 x 50 mm

Korb-Innen (L x B x H): 140 x 70 x 40 mm

Korb-Maschenweite: 4 x 7 mm

Inhalt:

Wanneninhalt: 0,6 Liter

Arbeitsfüllmenge: 0,5 Liter

Schwingwanne: Edelstahl 1.4301

Gehäuse: Kunststoff ABS

Schutzgrad: IP 20

Ablaufhahn: Nein

Schaltuhr: 1-7 min

Technische Daten:

Schwingsystem: 1 Flachschringer

HF-Generator: Überlastsicher, leistungskonstant

Betriebsart: Einfachhalbwellen

Betriebsfrequenz: ca. 45 kHz

Ultraschall-Leistung: max. 40 Watt

Netzspannung: 50 / 60 Hz

Netzanschluss: 220-240 V

Zubehör:

Korb aus Kunststoff "- schöne Reinigungsgut und Schwingwanne -"

Korb-Innen (L x B x H): 155 x 80 x 45 mm

Korb-Maschenweite: 4 x 7 mm

Deckel aus Kunststoff "- geräuschhemmend -"



Alle unsere Ultraschallreinigungsgeräte werden mit Korb und Deckel, sowie einem EM 80 Universalreiniger geliefert!