



Einhell

HEATING

Blue Flame Gasheizofen

BFO 4200/1 (DE/AT)

Art.-Nr.: 2332351

Ident.-Nr.: 11025

EAN-Code: 4006825599312

Der BFO 4200/1 ist ein mobiler Gasheizofen, der als Zusatzheizer im gut belüfteten Innenbereich, sowie im wettergeschützten Außenbereich eingesetzt werden kann. Das Gerät benötigt keinen Kaminanschluss und kann einfach an handelsübliche 5 bzw. 11 kg Propan- und Butangasflaschen angeschlossen werden. Dabei verfügt der Gasheizofen über ein robustes pulverlackiertes Stahlblechgehäuse. In Deutschland darf das Gerät in gut belüfteten Räumen nur mit einem 50 mbar Innenraum-Gasdruckregler (2 Druckstufen, Druckmanometer und thermischer Sicherung) verwendet werden. Dieser Innenraum-Gasdruckregler ist als Zubehör erhältlich. Der Artikel ist für den Gebrauch in DE + AT konzipiert (50 mbar). Dieses Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgerät.

Ausstattung

- Piezozünder
- Sauerstoffmangelsicherung
- Thermoelektrische Züandsicherung
- Pulverlackiertes Stahlblechgehäuse
- 4 Lenkrollen
- "Blue Flame" - Brenner
- Zündflamme
- Gasflaschenaufstellraum
- Gasschlauch
- Inkl. Gasdruckregler (DE: nur im Aussenbereich verwendbar)



Technische Daten

- | | |
|-----------------------------|---|
| - Nennwärmebelastung | 4200 W |
| - Gasflasche | 5 kg - 11 kg - Propan-Butan Gasflasche |
| - Gastyp | Propan; Butan oder Propan-Butan Gemisch |
| - Gasverbrauch G30 (Butan) | 305 g/h |
| - Gasverbrauch G31 (Propan) | 300 g/h |
| - Gerätemaße | 43 x 46 x 74 cm |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 10.2 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 11.59 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 440 x 245 x 760 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 12 kg |
| - Maße Exportkarton | 445 x 240 x 770 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 370 740 840 |



Als Sonderzubehör erhältlich



Innendruckregler 50mbar
Gasgeräte-Zubehör
Art.-Nr.: 2332399
EAN-Code: 4006825585735
Einhell Grey