




AC / DC-Adapter

Model: **AK-ND-22**

19V / 2,1A / 40W




1,0 mm



Produktcode	AK-ND-22
Produktart	AC / DC-Adapter
Series	Gewidmet
Versorgungsspannung	100 - 250 V
Energieverbrauch	< 1 A
Leistungsfähigkeit	> 80 %
Ausgangsspannung	19 V
Ausgangsstromstärke	2.1 A
Outlet Kabellänge	1.2 m
Outlet Kabelanschluss	3.0 x 1.0 mm
Maximale Leistung	40 W
Netzanschluss	IEC C8
Mechanischen Schalter	Keine
Erdungskabel	Ja
Soft-Start	Ja
OVP	Ja
OCP	Ja
OPP	Ja
OTP	Ja
SCP	Ja
Ferritfilter	Ja
USB-Anschluss	Keine
Stromkabel im Lieferumfang enthalten	Nein
Material	ABS
Produktfarbe	Schwarz
Anzeige	Keine
MTBF	100000 h
Temperatur	5 - 50 °C
Package	EcoBox
Produktgröße (L x W x H)	189 x 36 x 26.5 mm
Packungsgröße (L x W x H)	490 x 415 x 260 mm
Nettogewicht	130 g
Bruttogewicht	179 g
CE-Konformität	Ja
FCC-Konformitäts	Ja
RoHS-Konformität	Ja

EAN-Code 5901720131126



Bezeichnung

Akyga AK-ND-22 ist ein 40W Notebook Netzteil zu Samsung Laptops gewidmet. Das Netzteil ist mit allen 19V / 2.1A betriebene Modelle mit 3,0 * 1,0 mm Stecker kompatibel. Schutzsysteme OVP, OTP, OPP, SCP und OCP mit Softstart-Garantie sichere und stabile Arbeit aller gelieferten Geräte.